

# ATEN SN0148O 48-Port Serieller Konsolen Server mit Dual-Strom/LAN

<b>Artikelnummer</b>	14.01.7099
<b>Hersteller</b>	ATEN
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	SN0148CO
<b>EAN (Einzelstück)</b>	4719264647710



## Serieller 48-Port-Konsolenserver

ATEN präsentiert mit der SN01xxCO Serie (SN0108CO / SN0116CO / SN0132CO / SN0148CO) eine neue Generation von seriellen Konsolenservern. Mit Dual-Strom / LAN in den SN01xxCO Modellen integrieren sie modernste Technologien für eine komfortable Installation, sicheren Zugriff auf serielle Geräte, einfache Verwaltung und umfassende Kontrolle für Rechenzentren.

Die SN01xxCO Serie verfügt über Cisco Pinbelegungen und Auto-Sensing DTE/DCE-Funktion und ermöglicht eine direkte Verbindung zu Cisco Netzwerk Switches (und anderen kompatiblen Geräten) ohne Rollover-Kabel für eine noch zeitsparendere Bereitstellung der IT-Infrastruktur. Darüber hinaus unterstützen die SN01xxCO Modelle die Online-Erkennung angeschlossener serieller Geräte (einschließlich Anschlussblöcke) zur Überwachung des Gerätestatus. Eine E-Mail Benachrichtigung wird an den Administrator gesendet, wenn angeschlossene Geräte offline sind.

- Sicherer In-Band- und Out-of-Band Remote Zugriff auf serielle Konsole
- Vielseitige serielle Betriebsarten – Konsolen Verwaltung, Konsolen Verwaltung Direkt, Real COM Port, TCP Server/Client, UDP Server/Client und Virtuelles Modem
- Die Auto-Sensing DTE/DCE-Funktion unterstützt eine direkte Verbindung zu Cisco Netzwerk Switches (und anderen kompatiblen Geräten) ohne Rollover-Kabel für eine komfortablere Bereitstellung der IT-Infrastruktur
- Online/Offline Erkennung angeschlossener serieller Geräte (einschließlich Anschlussblöcke) – automatisches Senden von Ereignisbenachrichtigungen, wenn die Geräte offline sind, zur Überwachung des Gerätestatus

### Technische Daten

Hersteller	ATEN
Produktgruppe	Switchboxen KVM
Produkttyp	Serial Over IP unit
Farbe	schwarz
Lieferumfang	1 x SN0148CO Serieller Konsolen Server 1 x LIN6-04U1-M18G Laptop USB Konsolenkabel 2 x LIN2-418K-E12G Stromkabel (AC Modelle) 1 x KC06-0029-B02G Montageset 2 x 0X12-0017-301G Lok-U-Plug 1 x 0X12-0017-401G Lok-U-Plug Installationswerkzeug 1 x Fuß-Auflage-Set (4 Stk.) 1 x Benutzeranleitung
Netzanschluss	Kaltgeräte-Anschluss
Gewicht	5730 g
Verpackungshöhe	140 mm
Verpackungsbreite	460 mm
Verpackungstiefe	570 mm
Paketgewicht	6.665 kg