


VALUE Display Adapter USB Typ C - VGA / DVI / HDMI / DP

Artikelnummer	12.99.3231
Hersteller	VALUE
Hersteller-Art.-Nr.	12.99.3231
EAN (Einzelstück)	7630049614550



Schließen Sie Ihr Macbook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder PC mit USB-Anschluss Typ C an einen VGA-, DVI-, HDMI- oder DP-Monitor, TV oder Projektor an - mit einer maximalen Auflösung von 3840x2160 @60Hz!

- USB 3.2 Gen 1 Typ C zu VGA, DVI, HDMI und DP Kabeladapter
- Geeignet für beispielsweise Macbooks, Ultrabooks oder mobile Geräte, die aufgrund ihrer Bauform keine passende Grafikschnittstelle zur Verfügung stellen
- Zum Anschluss Ihres Endgeräts mit USB Typ C Anschluss an jeden Monitor oder Projektor, wahlweise über VGA, DVI, HDMI oder DisplayPort
- Dieser Adapter ermöglicht es Ihnen, Ihr Display auf ein externes Anzeigegerät zu spiegeln oder zu erweitern
- Tragbares, kompaktes Design
- Kein Netzteil erforderlich
- Anschlüsse: VGA-, DVI-, HDMI- und DP-Buchse sowie USB Typ C Stecker
- Kabellänge: ca. 10 cm
- Maximale Auflösung: 3840x2160 @60Hz

Hinweis: Unterstützung von "Alternate Mode (DisplayPort-Alt-Modus)" vorausgesetzt

Technische Daten

Hersteller	VALUE
Produktgruppe	Adapter, Terminatoren, Konverter

Produkttyp	USB-Grafikadapter
Farbe	schwarz
Länge	0.1 m
Lieferumfang	1x Adapter
Max. Auflösung	3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Anschlüsse Seite 1 (PC)	Typ C Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie)	VGA/DVI/HDMI/DP Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses	USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA DVI-I 24+5 HDMI Typ A DisplayPort
Seite 2 Art des Anschlusses	Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich	extern
Gewicht	59.9 g
Verpackungshöhe	20 mm
Verpackungsbreite	50 mm
Verpackungstiefe	50 mm
Paketgewicht	0.05 kg