



## Lindy 41071 10m HDMI Type A (Standard) HDMI Type A (Standard) Schwarz HDMI-Kabel

10 m

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Lindy
Hersteller Art. Nr.	41071
EAN/UPC	4002888410717

### Marketing

Lindy 41071. Kabellänge: 10 m, Anschluss 1: HDMI Typ A (Standard), Steckverbinder 1 Geschlecht: Männlich, Anschluss 2: HDMI Typ A (Standard), Steckverbinder 2 Geschlecht: Männlich, Beschichtung Verbindungsanschlüsse: Gold, HDMI-Version: 2.0, Maximale Auflösung: 4096 x 2160 Pixel, Audio Return Channel (ARC), Produktfarbe: Schwarz

### Ausführliche Details

Allgemein	
Kabellänge	10 m
Produktfarbe	Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht	Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht	Männlich
Anschluss 1	HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2	HDMI Typ A (Standard)
HDMI-Version	2.0
Maximale Auflösung	4096 x 2160 Pixel
Audio Return Channel (ARC)	Ja
Beschichtung Verbindungsanschlüsse	Gold

### Ausführliche Details

Gewicht & Abmessungen	
Kabeldiameter	8,6 mm
Verpackungsart	Polybag

Betriebsbedingungen	
---------------------	--

Temperaturbereich in Betrieb -20 - 80 °C

Temperaturbereich bei Lagerung -10 - 60 °C

### Funktionen

Kabellänge 10 m

Produktfarbe Schwarz

RoHS-Kompatibel Ja

Zertifizierung CE, FCC, RoHS, REACH & UL

Bandbreite 18000 MB/s

Steckverbinder 1 Geschlecht Männlich

Dolby-Technologie DTS-HD Master Audio,Dolby TrueHD

HDMI Ethernet-Kanal Ja

Steckverbinder 2 Geschlecht Männlich

Anschluss 1 HDMI Typ A (Standard)

Anschluss 2 HDMI Typ A (Standard)

Anschluss1 Formfaktor Gerade

HDMI-Version 2.0

Kabelmaterial Kupfer

Kabelmantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC)

Maximale Auflösung 4096 x 2160 Pixel

Audio Return Channel (ARC) Ja

AWG Kabelgröße 28

Kabelschirmung Alu-Abdeckfolie

Anschluss2 Formfaktor Gerade

Maximale Bildwiederholrate 60 Hz

Beschichtung Gold

Verbindungsanschlüsse