

ASUS PCE-AX58BT - Netzwerkadapter

Produktbeschreibung: ASUS PCE-AX58BT - Netzwerkadapter - PCIe - 802.11a, 802.11b/g/n, Bluetooth 5.0, 802.11ax

Gruppe: Netzwerkadapter

Hersteller: ASUS

Hersteller Artikel Nr: 90IG0610-MO0R00

EAN: 4718017288668

Marketing:

Mit der Wi-Fi-6-Technologie (802.11ax) und einer hohen Bandbreite von 160MHz, liefert der ASUS PCE-AX58BT eine bis zu 2,7x höhere drahtlose Geschwindigkeit als Geräte mit Wi-Fi 5 (802.11ac). Eine Revolutionäre Kombination von OFDMA und MU-MIMO-Technologien garantiert eine extrem effiziente Wi-Fi-Verbindung für Ihren PC.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	ASUS PCE-AX58BT - Netzwerkadapter
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Plug-in-Karte
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express
Data Link Protocol	802.11a, 802.11b/g/n, Bluetooth 5.0, 802.11ax
Datenübertragungsrate	2976 Mbps
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax
Systemanforderungen	Windows 10 (64-bit)

Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Plug-in-Karte
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express
Netzwerk	
Anschlusstechnik	Kabellos
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax
Datenübertragungsrate	2976 Mbps
Leitungskodierformat	OFDMA
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Leistungsmerkmale	MU-MIMO-Technologie
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax

Produktdatenblatt

Antenne	
Antenne	Extern abnehmbar
Antennenzahl	2
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	2 x Antenne - R-SMA
Verschiedenes	
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA3
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Windows 10 (64-bit)