

Produktdatenblatt

NewStar FPMA-D960DG - Tischhalterung (neig- und schwenkbar)

Produktbeschreibung: NewStar FPMA-D960DG - Tischhalterung für 2 LCD-Displays (neig- und schwenkbar) - Schwarz - Bildschirmgröße: 25.4-68.6 cm (10"-27") - Tülle

Gruppe: AV-Möbel
 Hersteller: NewStar
 Hersteller Artikel Nr: FPMA-D960DG
 EAN: 8171371444440,8717371444440

Marketing:

Die NewStar Tischhalterung, das Modell FPMA-D960DG, ist eine neig-, schwenk- und drehbare Tischhalterung für zwei Flachbildschirme. Diese Halterung ist eine gute Wahl für platzsparende Platzierung auf Schreibtischen mit einer Tischplattenbohrung. NewStars neig- (180°), dreh- (360°) und schwenkbare (180°) Technologie ermöglicht es die Halterung auf jedem Betrachtungswinkel zu ändern, um von den vollen Umfang der Möglichkeiten des Flachbildschirms zu profitieren. Eine einzigartige Kabelführung verdeckt und führt Kabel von der Halterung zum Flachbildschirm. Verstecken Sie Ihre Kabel um den Arbeitsplatz schön und ordentlich zu halten. Durch eine ergonomische Halterung können Nacken- und Rückenbeschwerden vermieden werden.



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	NewStar FPMA-D960DG - Tischhalterung (neig- und schwenkbar)
Produkttyp	Tischhalterung (neig- und schwenkbar) - Tülle
Einstellbare Tiefe	10-43 cm
Einstellbare Höhe	0-45 cm
Neigung	180°
Schwenken	180°
Rotation	360°
Anpassungen	Höhe, Neigung, schwenken, Drehung, Tiefe
Empfohlene Verwendung	2 LCD-Displays
Empfohlene Display-Größe	25.4-68.6 cm (10"-27")
VESA-Halterung	Bis zu 100 x 100 mm, ab 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht	12 kg
Farbe	Schwarz

Ausführliche Details	
Allgemein	
Einstellbare Tiefe	10-43 cm

Produktdatenblatt

Einstellbare Höhe	0-45 cm
Farbe	Schwarz
Möbel für audiovisuelle Geräte	
Typ	Tischhalterung
Design	Neig- und schwenkbar
Empfohlene Verwendung	2 LCD-Displays
Platzierung/Montage	Tülle
VESA-Halterung	Bis zu 100 x 100 mm, ab 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung	Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe	25.4-68.6 cm (10"-27")
Neigung	180°
Schwenken	180°
Rotation	360°
Anpassungen	Höhe, Neigung, schwenken, Drehung, Tiefe
Max. Ladegewicht	12 kg
Funktionen	Drehturm, Schwenkeinstellung