

### NewStar FPMA-D500KEYB - Tischhalterung

Produktbeschreibung: NewStar FPMA-D500KEYB - Tischhalterung für LCD-Bildschirm/Tastatur/Maus - Schwarz  
- Bildschirmgröße: 25.4-68.6 cm (10"-27")

Gruppe: AV-Möbel  
Hersteller: NewStar  
Hersteller Artikel Nr: FPMA-D500KEYB  
EAN: 8717371445508

#### Marketing:

Der NewStar Arbeitsplatz, das Modell FPMA-D500KEYB, ist eine Schreibtisch-Halterung für eine Monitor, Tastatur und Maus Kombination. Dieses Produkt eignet sich für Bildschirme bis einschließlich 27" (69 cm). Durch die Verwendung des NewStar Arbeitsplatzes können Sie einen kompletten Arbeitsplatz zu einem Schreibtisch mit einer Tischklemme oder Tischbefestigung montieren. Dieses ergonomische Produkt bietet Ihnen ein Maximum an Komfort, Bewegungsfreiheit und Produktivität. Es eignet sich für Bildschirme bis einschließlich 27" (69 cm) mit einem maximal Gewicht von 9 Kilogramm und einem VESA 75x75 oder 100x100mm Lochmuster. Einstellen der gewünschten Arbeitsposition ist einfach mit den beiden Drehpunkten sowie die Wende-, Neige- und Drehfunktion für das Display. Der Arm ist höhenverstellbar bis 78 cm und die Tiefe kann zwischen 0 - 56 cm eingestellt werden. Der Abstand zwischen Monitor und Tastatur / Maus ist einstellbar. Standard ist dieses Produkt mit einer Tischklemme ausgestattet. Mit einer solchen Klemme kann man auch den Arm an die Wand montieren.



| Hauptmerkmale            |  |
|--------------------------|--|
| Produktbeschreibung      | NewStar FPMA-D500KEYB - Tischhalterung |
| Produkttyp               | Tischhalterung                         |
| Einstellbare Tiefe       | 0-56 cm                                |
| Neigung                  | 180°                                   |
| Schwenken                | 180°                                   |
| Anheben                  | 78 cm                                  |
| Rotation                 | 360°                                   |
| Anpassungen              | Höhe, Schwenk, Neigung, Drehung, Tiefe |
| Empfohlene Verwendung    | LCD-Bildschirm/Tastatur/Maus           |
| Empfohlene Display-Größe | 25.4-68.6 cm (10"-27")                 |
| VESA-Halterung           | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm               |
| Max. Ladegewicht         | 9 kg                                   |
| Farbe                    | Schwarz                                |
| Packungsinhalt           | Tischklemme                            |

## Produktdatenblatt

| Ausführliche Details                        |  |
|---|--|
| <b>Allgemein</b>                            |  |
| Einstellbare Tiefe                          | 0-56 cm  |
| Farbe                                       | Schwarz  |
| Packungsinhalt                              | Tischklemme                                    |
| <b>Möbel für audiovisuelle Geräte</b>       |  |
| Typ   | Tischhalterung                                 |
| Empfohlene Verwendung                       | LCD-Bildschirm/Tastatur/Maus                   |
| VESA-Halterung                              | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm                       |
| Empfohlene Display-Größe                    | 25.4-68.6 cm (10"-27")                         |
| Neigung                                     | 180°   |
| Schwenken                                   | 180°   |
| Anheben                                     | 78 cm  |
| Rotation                                    | 360°   |
| Anpassungen                                 | Höhe, Schwenk, Neigung, Drehung, Tiefe         |
| Max. Ladegewicht                            | 9 kg   |
| <b>Details zu Abmessungen &amp; Gewicht</b> |  |
| Abmessung                                   | Tastaturablage - Breite: 65 cm, Tiefe: 21.1 cm |

