

Club3D SenseVision Connect USB C 3.2 Gen1 Universal Triple 4K Charging Dock - Docking Station - HDMI, DP

Produktbeschreibung: Club3D SenseVision Connect USB C 3.2 Gen1 Universal Triple 4K Charging Dock - Docking Station - USB-C 3.2 - HDMI, DP - GigE

Gruppe: Anschlussenerweiterung
 Hersteller: Club 3D
 Hersteller Artikel Nr: CSV-1562
 EAN: 8719214471293

Marketing:

Die CSV-1562 ist eine USB Typ C 3.2 Gen1 universelle Triple 4K Docking Station mit Ladefunktion. Diese universelle Docking Station wurde entwickelt, um Ihre vielseitigen Verbindungsanforderungen zu lösen. Die USB 3.2 Gen 1 Schnittstelle unterstützt bis zu 5 Gbps Bandbreite, welche Ihnen Super Speed Datenübertragung zwischen Ihrer favorisierten USB Peripherie und gleichzeitig den gleichzeitigen Anschluss von bis zu drei externen 4K Displays ermöglicht. Zusätzlich bietet sie eine kabelgebundene Netzwerkverbindung, aber auch Audio- und Mikrofon-Ausgang an. Durch den Einsatz der Power Delivery Ladetechnologie - die Upstream Ladefunktion über die USB-C 3.2 Gen1 Schnittstelle - können Sie ein angeschlossenes Smartphone / Tablet / Laptop laden. Außerdem erlaubt die zusätzliche Kensington Lock Option Ihre Docking Station zu sichern. Alles was für den Betrieb erforderlich ist, ist ein freier USB 3.2 Gen 1 Port auf Ihrem Laptop oder Ultrabook, um die universelle Triple 4K Docking Station mit Ladefunktion mit einem einzigen USB Kabel anzuschließen.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Club3D SenseVision Connect USB C 3.2 Gen1 Universal Triple 4K Charging Dock - Docking Station - HDMI, DP
Produkttyp	Docking Station
Docking-Schnittstelle	USB-C 3.2
Videoschnittstellen	HDMI, DP
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	25 cm x 8.3 cm x 3.4 cm
Gewicht	399 g
Netzwerk	Gigabit Ethernet
Stromversorgung	Netzteil AC 100/240 V

Ausführliche Details	
Allgemein	
Produkttyp	Docking Station

Produktdatenblatt

Breite	25 cm
Tiefe	8.3 cm
Höhe	3.4 cm
Gewicht	399 g
Netzwerk	
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	3 x Audio / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ; 2 x Audio / Video - DisplayPort - 20-poliger DisplayPort ; 1 x Netzwerk - Ethernet - RJ-45 ; 1 x USB-C 3.2 Gen 1 ; 5 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A ; 1 x Kopfhörer - Mini-Phone Stereo 3,5 mm ; 1 x Mikrofon - mini-Telefon 3,5 mm
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel - extern
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabellschloss getrennt erhältlich), 4K Ultra HD, 60 W Aufladung
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	FCC, RoHS
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Netzteil
Erforderliche Netzspannung	AC 100/240 V
Abmessungen & Gewicht	
(Transport)	
Transportbreite	29.8 cm
Transporttiefe	9.2 cm
Transporthöhe	15 cm