

## Produktdatenblatt

### Intellinet Premium Schrank - 36U

Produktbeschreibung: Intellinet Premium - Schrank -  
Netzwerkschrank - Schwarz, RAL 9005 -  
36U - 48.3 cm (19")

Gruppe: Systemzubehör  
Hersteller: IC Intracom  
Hersteller Artikel Nr: 715560  
EAN: 0766623715560

#### Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Intellinet Premium Schrank - 36U
Produkttyp	Schrank
Regaltyp	Netzwerkschrank
Packungsinhalt	4 einstellbare Stützfüße, 4 tiefenverstellbare Montageschienen
Farbe	Schwarz, RAL 9005
Ausschlussklausel für Bildfarbe	Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Rack-Größe	48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)	36U
Produktmaterial	Aluminium, verzinktes Metall
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	80 cm x 100 cm x 176.7 cm
Gewicht	95 kg
Funktionen	Abschließbare Fronttüre, abschließbare Rücktüre, Kabeleingang, Belüftungsöffnungen, abnehmbare Seitenteile, perforierte hintere Tür, perforierte vordere Tür

Ausführliche Details	
Allgemein	
Produkttyp	Schrank
Regaltyp	Netzwerkschrank
Produktmaterial	Aluminium, verzinktes Metall
Packungsinhalt	4 einstellbare Stützfüße, 4 tiefenverstellbare Montageschienen
Rack-Größe	48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)	36U
Breite	80 cm
Tiefe	100 cm
Höhe	176.7 cm
Gewicht	95 kg

## Produktdatenblatt

---

Farbe	Schwarz, RAL 9005
Ausschlussklausel für Bildfarbe	Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Oberfläche	Pulverbeschichtung
<b>Verschiedenes</b>	
Gewichtsbeschränkung	2000 kg
Montagekit	Mitgeliefert
Montage erforderlich	Ja
Leistungsmerkmale	Abschließbare Fronttüre, abschließbare Rücktüre, Kabeleingang, Belüftungsöffnungen, abnehmbare Seitenteile, perforierte hintere Tür, perforierte vordere Tür
Kennzeichnung	UL, RoHS