

iStorage diskAshur² - Solid-State-Disk - 1 TB - USB 3.1

Produktbeschreibung: iStorage diskAshur² - Solid-State-Disk - verschlüsselt - 1 TB - extern (tragbar) - USB 3.1 - FIPS 197, 256-bit AES-XTS - Phantomschwarz

Gruppe: Festplatten
 Hersteller: iStorage
 Hersteller Artikel Nr: IS-DA2-256-SSD-1000-B
 EAN: 5060220251281

Marketing:

Das diskAshur 2 USB 3.1 HDD / SDD ist eine ultrasichere, PIN-authentifizierende, hardwareverschlüsselte portable Festplatte. Die Verwendung des Geräts könnte einfacher nicht sein: Schließen Sie das integrierte USB - Kabel an einen Computer an, und geben Sie eine 7- bis 15-stellige PIN ein. Wenn die korrekte PIN eingegeben wird, werden alle Daten auf der Festplatte entschlüsselt und zugänglich. Um das Laufwerk zu sperren, trennen Sie es einfach vom Host-Computer und alle auf dem Gerät gespeicherten Daten werden mit militärischer 256-Bit-Hardwareverschlüsselung nach AES-XTS verschlüsselt (volle Laufwerksverschlüsselung). Eine der einzigartigen zugrunde liegenden Sicherheitsfunktionen der DSGVO-konformen diskAshur2 ist der dedizierte, hardwarebasierte sichere Mikroprozessor (CC EAL4+-fähig), der integrierte physische Schutzmechanismen nutzt, um Schutz gegen externe Manipulationen, Bypass-Angriffe und mehr zu bieten. Das Gerät reagiert auf einen Angriff, indem es in den eingefrorenen Sperrstatus wechselt. Einfach ausgedrückt: Ohne PIN ist kein Zugriff möglich!

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	iStorage diskAshur ² - Solid-State-Disk - 1 TB - USB 3.1
Typ	Solid-State-Disk - extern (tragbar) - Wear Resistant Keypad, Brute Force Hack Defence Mechanism, betriebssystem- & plattformunabhängig
Kapazität	1 TB
Hardwareverschlüsselung	Ja
Verschlüsselungsalgorithmus	FIPS 197, 256-bit AES-XTS
Schnittstelle	USB 3.1
Datenübertragungsrate	5.0 Gbps (USB 3.0)
Merkmale	Wear Resistant Keypad, Brute Force Hack Defence Mechanism, betriebssystem- & plattformunabhängig, 256-Bit AES-XTS
Stromversorgung	USB-Bus
Farbe	Phantomschwarz

Produktdatenblatt

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	84 mm x 124 mm x 20 mm
Gewicht	180 g