

## Cat Cable-Stripper No 10

Die WEICON-Entmantler ermöglichen ein schnelles und sicheres Abmanteln aller gängigen Rundkabel. Die Produktfamilie der Entmantler umfasst verschiedene Typen, die sich als einfach in der Handhabung und präzise im Ergebnis erweisen.





Der Cat Cable-Stripper No. 10 sorgt für ein sicheres und komfortables Entmanteln aller gängigen Daten- und Netzwerkleitungen mit einem Durchmesser von 4,5 - 10 mm (z.B. Cat.5, Cat.6, Cat.7, Twisted Pair). Die Schnitttiefe muss hierbei nicht extra manuell reguliert werden.

Durch die ergonomische Griffform ist das Werkzeug besonders gut in der Handhabung. Der Griff bewirkt, dass der Cat Cable-Stripper No. 10 gut und sicher in der Hand liegt und man nicht abrutscht. Das erleichtert die tägliche Arbeit und erhöht zudem die Sicherheit. Der abgerundete und platzsparende Werkzeugkopf passt sich hervorragend der modernen Dosengeometrie an.

Durch die längere Bauform ist ein noch besserer Zugang beim Entmanteln auch in tieferen Hohlwandboxen und an schwer zugänglichen Stellen möglich. Durch die Klingenanordnung gibt es kein Verstopfen der galvanisch verzinkten Messer durch Mantelreste. Der integrierte Längenanschlag lässt sich auf das benötigte Absetzmaß von Netzwerkdosen und -steckern einstellen (3 - 10 cm) und erleichtert somit die weitere Verarbeitung. Eine Verriegelung sorgt für eine sichere Aufbewahrung des Werkzeuges.

### Technische Daten

Kabeltyp	Cat5, Cat6, Cat7, Twisted-Pair-Kabel
Einsatzbereich	Aussendurchmesser 4,5 - 10 mm
Innenmesser	fest eingesetzt, nicht wechselbar
Zusatznutzen	Längenanschlag im Gehäuse
Zulassung/Zertifikat	Geprüfte Sicherheit TÜV NORD
Länge	140 mm
Gewicht	48 g



### Hinweis

Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig.

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters)  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca  
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkey  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr  
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com  
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz  
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es  
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone (+39) 0102924871  
info@weicon.it  
www.weicon.it