


## Coax-Stripper No 1 F Plus - geeignet für F-Schraubstecker

Die WEICON-Entmantler ermöglichen ein schnelles und sicheres Abmanteln aller gängigen Rundkabel. Die Produktfamilie der Entmantler umfasst verschiedene Typen, die sich als einfach in der Handhabung und präzise im Ergebnis erweisen.



Der Coax-Stripper No. 1 F Plus sorgt für ein schnelles und einfaches Entmanteln und Abisolieren von Koaxialkabeln in nur einem Arbeitsgang. Durch die beiden gegenüberliegenden Messerpaare lässt sich der Abisoliervorgang durch mehrfache, leichte Drehbewegungen schnell und platzsparend durchführen. Das voreingestellte Absetzmaß ist für gängige F-Schraubstecker (6 / 4 mm) geeignet. Bei Bedarf können die Messereinsätze gewechselt werden und somit andere Absetzmaße, wie z.B. für Kompressionsstecker (6,5 / 6,5 mm) realisiert werden.



Messereinsätze mit weiteren Absetzmaßen sind optional erhältlich und lassen sich durch das „Klick-System“ komfortabel austauschen. Das Werkzeug ist für z.B. TV-Antennenkabel von 6 - 8 mm geeignet. Mit den Greifbacken lassen sich F-Schraubstecker auf das bereits abisolierte Kabel aufdrehen. Der integrierte offene Sechskant mit 11 mm Schlüsselweite (SW 11 mm) ermöglicht ein platzsparendes Montieren bzw. Demontieren von F-Steckern beim späteren Anschluss. Vor allem an engen Stellen ermöglicht der Sechskant eine sehr gute Zugänglichkeit und lässt sich ohne weitere Vorbereitung bedienen. Eine Verriegelung sorgt für eine sichere Aufbewahrung des Werkzeuges.



### Technische Daten

Kabeltyp	Koaxialkabel, bzw. Antennen- und Übertragungskabel
Einsatzbereich	Aussendurchmesser 6 - 8 mm, für F-Schraubstecker
Innenmesser	Modul-Einsätze mit festen Messern, wechselbar
Zusatznutzen	Sechskant mit 11 mm Schlüsselweite Greifbacken zum Montieren von F-Steckern
Zubehör	Modul-Einsätze für Kompressionssteckerr 6,5/6,5mm
Zulassung/Zertifikat	Geprüfte Sicherheit TÜV NORD
Länge	125 mm
Gewicht	47 g



### Hinweis

Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig.

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters)  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca  
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkey  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr  
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com  
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz  
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es  
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone (+39) 0102924871  
info@weicon.it  
www.weicon.it