

## Produktdatenblatt

### MSI MPG SEKIRA 500X - Midi Tower - Erweitertes ATX

Produktbeschreibung: MSI MPG SEKIRA 500X - Midi Tower -  
Erweitertes ATX - ohne Netzteil (ATX) -  
Schwarz - USB/Audio

Gruppe: Systemgehäuse  
Hersteller: MSI  
Hersteller Artikel Nr: 306-7G05X21-W57  
EAN: 4719072646417

#### Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	MSI MPG SEKIRA 500X - Midi Tower - Erweitertes ATX
Produkttyp	Systemschrank
Formfaktor	Midi Tower
Farbe	Schwarz
E/A-Anschlüsse	4 x USB 3.2 Gen 1   1 x USB 3.2 Gen 2   1 x Mikrofon   1 x Kopfhörer
Unterstützte Motherboards	ATX, microATX, Mini-ITX, Extended ATX
Systemgehäuse-Merkmale	Seitenwand mit Fenster, Kabelführungsbohrungen, Abdeckplatte aus gehärtetem Glas, Seitentüren, vertikale Grafikkarten-Ausrichtung, wärmebehandeltes Glas, linkes Panel, ARGB-Lüfter, LED-Steuertaste
Stromversorgungsgerät	Ohne Netzteil
Spezifikationseinhaltung	ATX
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	23.2 cm x 53 cm x 54.55 cm
Gewicht	19.85 kg

Ausführliche Details	
<b>Allgemein</b>	
Formfaktor	Midi Tower
Max. Mainboard-Größe	Erweitertes ATX
Unterstützte Motherboards	ATX, microATX, Mini-ITX, Extended ATX
Spezifikationseinhaltung	ATX
Anzahl interner Einbauschächte	7
Farbe	Schwarz
Kühlsystem	Vorderseite: 200 mm Lüfter x 2 / 3 x 120 mm oder 3 x 140 mm oder 2 x 200 mm Lüfter werden unterstützt   Oberseite: 200 mm Lüfter x 2 / 3 x 120 mm oder 2 x 140 mm oder 2 x 200 mm Lüfter-unterstützt   Rückseite: 120 mm Lüfter x 1 / 1 120-/140-mm-Lüfter wird unterstützt

## Produktdatenblatt

Max. Höhe des CPU-Kühlers	170 mm
Maximale Länge Videokarte	400 mm
Systemgehäuse-Merkmale	Seitenwand mit Fenster, Kabelführungsbohrungen, Abdeckplatte aus gehärtetem Glas, Seitentüren, vertikale Grafikkarten-Ausrichtung, wärmebehandeltes Glas, linkes Panel, ARGB-Lüfter, LED-Steuertaste
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Erweiterungseinschübe	4 (gesamt)/ 4 (frei) x intern - 4 x 2,5"/3,5" gemeinsam genutzt (4 x 6,4 cm / 6 x 8,9 cm gemeinsam genutzt)   3 (gesamt)/ 3 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm)
Erweiterungssteckplätze	8   2 x vertikal
Schnittstellen	4 x USB 3.2 Gen 1   1 x USB 3.2 Gen 2   1 x Mikrofon - mini-jack   1 x Kopfhörer - mini-jack
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Ohne Netzteil
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	23.2 cm
Tiefe	53 cm
Höhe	54.55 cm
Gewicht	19.85 kg