

ASUS ZenWiFi AC (CT8) - Router - 802.11a/b/g/n/ac - Desktop

Produktbeschreibung: ASUS ZenWiFi AC (CT8) - Router - 3-Port-Switch - GigE - 802.11a/b/g/n/ac - Tri-Band

Gruppe: Bridges & Router
 Hersteller: ASUS
 Hersteller Artikel Nr: 90IG04T0-MO3R10

Marketing:

Das ZenWiFi AC (CT8) ist ein ultra-leistungsstarkes Mesh-WLAN-System für das ganze Haus, das Full-Home Mesh Wi-Fi-System, das eine extrem schnelle und stabile Wireless-Netzwerk-Performance mit einfacher Konfiguration und elegantem Design kombiniert. Ausgestattet mit einem Tri-Band-Design und einer optimierten Antennenanordnung bietet das ZenWiFi AC eine völlig andere Dimension von Mesh-WLAN mit deutlich verbesserter Abdeckung, Geschwindigkeit und Stabilität. Die aktualisierte AiMesh-Technologie macht das Einrichten eines Mesh-WLAN-Netzwerks einfacher als je zuvor und bietet dennoch fortschrittliche, detaillierte Einstellungen für Benutzer, die ihr Netzwerk ganz nach ihren individuellen Anforderungen konfigurieren möchten. Mit seinem eleganten Design fügt sich das ZenWiFi AC problemlos in jedes Umfeld ein und passt sowohl ins Wohnzimmer als auch ins Home Office.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	ASUS ZenWiFi AC (CT8) - Router - 802.11a/b/g/n/ac - Desktop
Gerätetyp	Router - 3-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp	Desktop
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband	2,4 GHZ (1 Band) / 5 GHZ (2 Bänder)
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DHCP, DDNS
Routing Protocol	IGMPv2, IGMP, IGMPv3
Leistungsmerkmale	
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	16 cm x 7.5 cm x 16.15 cm
Gewicht	730 g

Produktdatenblatt

Systemanforderungen

Linux, Apple MacOS X 10.6, Apple MacOS X 10.7 Lion,
Apple MacOS X 10.8, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1,
Windows 10 (64-bit)