

Samsung Galaxy A71 - Prism Crush Black - 4G - 128 GB - GSM - Smartphone

Produktbeschreibung: Samsung Galaxy A71 - Smartphone - Dual-SIM - 4G LTE - 128 GB - microSDXC slot - GSM - 6.7" - 2400 x 1080 Pixel (394 ppi (Pixel pro Zoll)) - Super AMOLED Plus - RAM 6 GB (32 MP Vorderkamera) - 4x x Rückkamera - Android - Prism Crush Black

Gruppe: Mobiltelefone
 Hersteller: Samsung
 Hersteller Artikel Nr: SM-A715FZKUBT

Marketing:

Das Galaxy A71's sanft abgerundeten Ecken und Kanten sorgen außerdem für eine angenehme Haptik. Dank der reduzierten Optik lenkt nichts ab vom großen Display, das mit hoher Helligkeit und starken Farben alle Blicke auf sich zieht. Im Vollbildmodus nutzt du die Displaydiagonale maximal aus, um in die Welt deiner Fotos, Videos und Games einzutauchen.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Samsung Galaxy A71 - Prism Crush Black - 4G - 128 GB - GSM - Smartphone
Produkttyp	Smartphone 4G
Hersteller-Modellnummer	SM-A715F/DS
Anzeige	OLED-Display - 2400 x 1080 Pixel - 17 cm (6.7") - 394 ppi (Pixel pro Zoll) - Super AMOLED Plus - HDR
Besonderheiten	Frontkamera, digitaler Spieler, vier Kameras auf der Rückseite
Prozessor	Qualcomm Snapdragon 730 2.2 GHz (8-Core) -64-Bit
Speicher	128 GB - RAM 6 GB + microSDXC Steckplatz - bis zu 512 GB
Betriebssystem	Android 10 mit Samsung One UI 2
Hinterere Kamera	64 Megapixel - f/1.8 - Fokus: automatisch
2. hintere Kamera	12 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2
Dritte Rückkamera	5 Megapixel - f/2.4 - Macro-Kamera
Vierte Rückkamera	5 Megapixel - f/2.2 - Tiefenkamera
Vordere Kamera	32 Megapixel f/2.2
Service Provider	Nicht angegeben
SIM-Kartentyp	Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten	Dual-SIM
Drahtlose Schnittstelle	NFC, Wi-Fi, Bluetooth
Sicherheitsgeräte	Gesichtserkennung, Fingerabdrucksensor (im Display)
Nachrichtendienste	SMS, MMS
Steckverbinder	3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C

Produktdatenblatt

Farbe	Prism Crush Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	75.8 mm x 7.7 mm x 163.4 mm
Gewicht	179 g
SAR	1,562 W/kg (Körper) / 0,512 W/kg (Kopf)