

Elo I-Series 2.0 - All-in-One (Komplettlösung) - Core i3 8100T 3.1 GHz - 8 GB - 128 GB - LED 54.6 cm (21.5")

Produktbeschreibung: Elo I-Series 2.0 - All-in-One
(Komplettlösung) - 1 x Core i3 8100T / 3.1 GHz - RAM 8 GB - SSD 128 GB - UHD Graphics 630 - GigE, Bluetooth 5.0 - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 - kein Betriebssystem - Monitor: LED 54.6 cm (21.5") 1920 x 1080 (Full HD) Touchscreen

Gruppe: Desktops & Server
Hersteller: Elo Touch Solutions
Hersteller Artikel Nr: E850387

Marketing:

Die I-Series 2.0 ist eine der vielseitigen Produktlinien auf dem Markt. Dank der zahlreichen Montageoptionen bietet die I-Serie die erforderliche Flexibilität und Robustheit, um der ständigen Interaktion im öffentlichen Raum standzuhalten. Somit ist diese AiO-Lösung besonders für den Einsatz im stationären Handel, am Point-of-Sale, im Self-Service, bei Wegeleitsystemen, in Unternehmen sowie in der Gastronomie geeignet. Die I-Series 2.0 vereint hohe Zuverlässigkeit für kommerzielle Anwendungen. Die I-Serie liefert zweimal mehr Leistung als das Vorgängermodell. Darüber hinaus können die kompakten, reaktionsschnellen All-in-One-(AiO)-Computer durch integrierte 10-Touch-Displays mit der PCAP-Technologie TouchPro, Android. Mit EloView, der Plattform zur Geräteverwaltung und Content-Auslieferung, ist die Bereitstellung und Verwaltung der I-Serie einfach und bequem.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Elo I-Series 2.0 - All-in-One (Komplettlösung) - Core i3 8100T 3.1 GHz - 8 GB - 128 GB - LED 54.6 cm (21.5")
Typ	Personal-Computer - All-in-One (Komplettlösung)
Lokalisierung	Region: weltweit
Prozessor	1 x Intel Core i3 (8. Gen.) 8100T / 3.1 GHz (Quad-Core)
Cache-Speicher	6 MB
Cache pro Prozessor	6 MB
RAM	8 GB DDR4 SDRAM
Festplatte	1 x SSD 128 GB - SATA - M.2
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Monitor	54.6 cm (21.5") - LED - 1920 x 1080 (Full HD) - 16:9 - Touchscreen
Grafik-Controller	Intel UHD Graphics 630
Audioausgang	Stereo

Produktdatenblatt

Netzwerk	GigE, 802.11a, 802.11b/g/n, 802.11ac, Bluetooth 5.0
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem	Kein Betriebssystem
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	52.59 cm x 31.92 cm x 5.26 cm
Gewicht	5.2 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert