



## Lindy 36659 USB Kabel 3 m USB A Micro-USB B Männlich Grau

3.0

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Lindy
Hersteller Art. Nr.	36659
EAN/UPC	4002888366595

### Marketing

Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Cromo Line USB 3.0 Typ A Stecker an Micro-B Stecker Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind hochperformante, funktionsgerechte und designorientierte Verbindungslösungen, gepaart mit hochwertigsten Konstruktionsmaterialien und einer markanten Steckerarchitektur.

Die Cromo Line USB 3.0-Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und verzinnzte Kupferleiter für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, 24K vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen.

Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5Gbit/s (SuperSpeed) ermöglichen einen schnellen und reibungslosen Transfer großer Datenvolumen.

- Performante, funktionsgerechte und designorientierte USB 3.0 Typ A Stecker an Micro-B Stecker Kabel
- Unterstützt Datenraten von bis zu 5Gbit/s
- Robustes ABS-Gehäuse mit 24K vergoldeten Kontakten und Steckerhülsen
- 3-fach geschirmtes Kabel mit korrosionsbeständigem, verzinnstem Kupferleiter
- SuperSpeed, USB 3.0, 5Gbps

### Ausführliche Details

#### Allgemein

Kabellänge	3 m
------------	-----

Produktfarbe	Grau
USB-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1	USB A
Anschluss 2	Micro-USB B
Beschichtung	Gold
Verbindungsanschlüsse	
Maximale Datenübertragungsrate	5000 Mbit/s

## Ausführliche Details

### Verpackungsinformation

Menge pro Packung	1 Stück(e)
Verpackungsart	Polybag

### Funktionen

Kabellänge	3 m
Produktfarbe	Grau
RoHS-Kompatibel	Ja
Zertifizierung	REACH, UL
Steckverbinder 1 Geschlecht	Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht	Männlich
USB-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1	USB A
Anschluss 2	Micro-USB B
Anschluss1 Formfaktor	Gerade
Kabelmantelmaterial	ABS synthetics,Polyvinyl chloride (PVC)
Leitermaterial	Kupfer
AWG Kabelgröße	24/28
Kabelfarbe	Grau
Anschluss2 Formfaktor	Gerade
Plug & Play	Ja
Beschichtung	Gold
Verbindungsanschlüsse	
Maximale Datenübertragungsrate	5000 Mbit/s