

Produktdatenblatt

Lenovo ThinkPad L15 Gen 1 - 39.6 cm (15.6") - Core i7 10510U - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch

Produktbeschreibung: Lenovo ThinkPad L15 Gen 1 20U3 - Core i7 10510U / 1.8 GHz - Win 10 Pro 64-Bit - 16 GB RAM - 512 GB SSD TCG Opal Encryption 2, NVMe - 39.6 cm (15.6") IPS 1920 x 1080 (Full HD) - UHD Graphics - Bluetooth, Wi-Fi - 4G - Schwarz - kbd: Deutsch

Gruppe: Notebooks
 Hersteller: Lenovo
 Hersteller Artikel Nr: 20U3000NGE
 EAN: 0194778863063

Marketing:

Mit Intel Prozessoren bietet das 39,6 cm (15,6") ThinkPad L15 Notebook eine beeindruckende Leistung. Mit blitzschnellem Wi-Fi 6 sind Sie rasch online. Darüber hinaus machen zeitsparende One-Touch-Anrufe Ihren Arbeitstag noch komfortabler.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Lenovo ThinkPad L15 Gen 1 - 39.6 cm (15.6") - Core i7 10510U - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch
Produkttyp	Notebook
Betriebssystem	Win 10 Pro 64-Bit - Deutsch
Prozessor	Intel Core i7 (10. Gen.) 10510U / 1.8 GHz (4.9 GHz) / 8 MB Cache
Speicher	16 GB DDR4 (1 x 16 GB)
Speicherkapazität	512 GB SSD TCG Opal Encryption 2, NVMe
Optisches Laufwerk	Kein optisches Laufwerk
Display	39.6 cm (15.6") LED-Hintergrundbeleuchtung 1920 x 1080 / Full HD
Grafik	Intel UHD Graphics
Eingabegerät	TrackPoint, UltraNav
Tastatur	Deutsch
Tastatur Hinterbeleuchtung	Ja
Numerische Tastatur	Ja
Integrierte Webcam	Ja
Netzwerk	Bluetooth 5.0, 802.11ax, Gigabit Ethernet
Wireless Broadband (WWAN)	4G
Dienstanbieter	Wartung nicht enthalten
Batterie	Bis zu 11.6 Stunden
Mit Dock kompatibel	Ja

Produktdatenblatt

Sicherheit	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck, Smart Card-Lesegerät
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	36.65 cm x 25 cm x 2.1 cm
Gewicht	1.98 kg
Lokalisierung	Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Hersteller-Vertriebsprogramm	TopSeller
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver