



SKU: 1011020

XC Blau, IR 5,0 grün, HC

Überblick

Reference Number

1011020

Produkttyp

Augen- und Gesichtsschutz

Programm

Brillen

Line

Einscheibenbrillen

Marke

Sperian

Marke vorher bekannt als

PULSAFE

Branche

- Schweißen
- Industrie allgemein

Produktverwendung

XC mit kratzfester und grün getönter Sichtscheibe (IR 5,0) zur Anwendung bei Schweißarbeiten

Schutz gegen allgemeine Gefahren und fliegende Teilchen (45 m/s)

Mechanische Bearbeitung: Schleifen, Fräsen, Bohren

Geeignet für:

Autogenschweißen: Acetylenstrom < 200 Liter/Stunde

Brennschneiden: Sauerstoffstrom > 900 l/h, <2000 l/h

Lichtbogenschweißen: Strom < 12 A

Mikroplasma-schweißen: Strom < 12 A

Eigenschaften und Nutzen

Funktion

XC steht für X-tra Coverage (Dichtsitz), X-tra Comfort (Komfort), X-tra Control (Passform) X-tra Dichtsitz: Außergewöhnliche Sichtscheibe Breite Sichtscheibe mit 9-Dioptrien-Krümmung

Nutzen

Hervorragende Abdeckung des Augenraums bei verzerrungsfreier Sicht bietet optimalen Schutz. Die 13 verschiedenen Sichtscheibenvarianten bieten für jede Anwendung eine Lösung.

Funktion

X-tra Passform: Einstellbarkeit Einstellbare Bügel & Sichtscheiben mit flexiblem Nasenteil Besonders flexibler Rahmen Leicht austauschbare Sichtscheiben: Können problemlos ausgetauscht werden, ohne den ganzen Rahmen zu ersetzen. Erhöhte Produktlebensdauer und damit Kosteneinsparungen.

Nutzen

Schützt uneingeschränkt den gesamten Augenbereich. Passt sich perfekt unterschiedlichen Gesichtsformen an, sowohl für Herren, als auch für Damen. Wie maßgeschneidert. Garantiert perfekter Sitz.

Funktion

X-tra Komfort: Multi-Material-Technologie (MMT) Ultraweiches TPE-Material an allen Teilen des Rahmens, die mit dem Gesicht oder Kopf in Berührung kommen (Augenbrauen, Nasenrücken und Schläfen).

Nutzen

Keine Druckstellen. Die Brille lässt sich außerordentlich komfortabel den ganzen Tag über tragen.

Technische Beschreibung

Schutzbrillentyp

Brillen

Farbe der getönten Sichtscheibe

IR5 (grün), VLT = 2%

Beschichtung Sichtscheibe

Kratzfest

Ersatzscheiben

1010949

Typ

Schweißerbrille

Rahmenfarbe

BLAU

Di-elektrisch

No

Zertifizierungen

EG-Kategorie PSA

14

EU-Normen

EN166 / EN169

EU Richtlinien

89/686/EEC

EU Baumusterprüfbescheinigung Datum

2007-07-31

EG-Zertifizierungsnummer

EC1144

EG-Baumusterprüfbescheinigung

 [EC Attestation](#)

Nr. EG-Baumusterprüfbescheinigung

0194

EU Testlabor

INSPEC



Andere Sperian-Websites anzeigen
© 2010 Sperian Protection