

Rauchmelder-Testspray



Reaktion, so ist der Rauchmelder defekt und muss ausgetauscht werden.

Lagerung

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über +50°C schützen.

Sicherheit und Gesundheit

Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EG-Sicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.

Erhältliche Gebindegrößen:

11640150 Rauchmelder-Testspray 150 ml
11640250 Rauchmelder-Testspray 250 ml

siliconfrei verdunstet rückstandsfrei

WEICON Rauchmelder-Testspray ist ideal für die sichere Überprüfung der einwandfreien Funktionsweise von optischen bzw. fotoelektrischen Rauchmeldern und Rauchschaltern.

Durch das Spray wird eine Funktionsprüfung durchgeführt, ohne die Elektronik zu verkleben. Auf diesem Weg wird sichergestellt, dass der Melder oder Schalter störungsfrei arbeitet. Das Spray enthält keine Feststoffe und verdunstet rückstandsfrei! Somit wird die Funktionalität der Geräte in keiner Weise beeinträchtigt.

WEICON Rauchmelder-Testspray kann in Industrieanlagen, öffentlichen Einrichtungen und privaten Wohnungen eingesetzt werden. Es ist sicher und einfach in der Anwendung und schonend zur Elektronik.

Technische Daten

Geruch	leicht nach Lösemittel
Merkmale	silikonfrei, verdunstet rückstandsfrei
Lagerstabilität	24 Monate
Farbe	farblos
IMPA-Code	33 10 75/77

Verarbeitung

Dose vor Gebrauch gut schütteln und WEICON Rauchmelder-Testspray im Abstand von ca. 30 cm für bis zu fünf Sekunden in Richtung des Rauchmelders sprühen. Bei fehlender Reaktion muss der Test wiederholt werden. Erfolgt nach weiteren Versuchen keine

Hinweis

Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es