


# ROLINE Display Adapter USB Typ C - HDMI 4K

<b>Artikelnummer</b>	12.03.3226
<b>Hersteller</b>	ROLINE
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	12.03.3226
<b>EAN (Einzelstück)</b>	7630049618763

**roline**  
Designed for Professionals



**Schließen Sie an Ihr MacBook, Ultrabook, Notebook/Laptop, PC oder an ein mobiles Gerät mit USB-Typ-C-Anschluss einen TV, einen Monitor oder Projektor mittels HDMI an - bei Auflösungen von bis zu 3840x2160 @60Hz!**

- USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Typ C zu HDMI Adapter
- Zum Spiegeln oder Erweitern Ihres Bildschirms auf einen TV, Monitor oder Beamer/Projektor
- Maximale Auflösung: 3840x2160 @60Hz
- Steckadapter mit minimalem Formfaktor
- Keine zusätzliche Stromversorgung erforderlich
- Anschlüsse: HDMI Buchse und USB Typ C Stecker
- Max. Auflösung: 3840 x 2160 @60Hz
- HDMI High Speed ist der Standard für die digitale Video-Übertragung im TV-/Multimedia-Bereich

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

## Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp	USB-HDMI Adapter

Farbe	schwarz
Lieferumfang	Steckadapter
Max. Auflösung	3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Anschlüsse Seite 1 (PC)	Typ C Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie)	HDMI Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses	USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses	Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich	extern
Gewicht	8.7 g
Verpackungshöhe	30 mm
Verpackungsbreite	120 mm
Verpackungstiefe	200 mm
Paketgewicht	0.014 kg