



Lindy 38357, HDMI, 2x HDMI, 3840 x 2160 Pixel, Schwarz, Kunststoff, 4K Ultra HD

2-Port

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Lindy
Hersteller Art. Nr.	38357
EAN/UPC	4002888383578

Beschreibung

Lindy 38357. Video Porttyp: HDMI, Teilnehmerausgang: 2x HDMI. Maximale Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, Produktfarbe: Schwarz, Gehäusematerial: Kunststoff. Eingangsspannung: 5 V, Eingangsstrom: 3.5 A. Breite: 76 mm, Tiefe: 48 mm, Höhe: 16,5 mm. Verpackungsbreite: 145 mm, Verpackungstiefe: 107 mm, Verpackungshöhe: 50 mm

Hauptmerkmale

Allgemein	
Video Porttyp	HDMI
Teilnehmerausgang	2x HDMI
Maximale Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Kunststoff
Eingangsspannung	5 V
Eingangsstrom	3,5 A
Breite	76 mm
Tiefe	48 mm
Höhe	16,5 mm
Verpackungsbreite	145 mm
Verpackungstiefe	107 mm
Verpackungshöhe	50 mm

Ausführliche Details

Anschlüsse und Schnittstellen	
Video ports Anzahl	3

Video Porttyp	HDMI
Teilnehmerausgang	2x HDMI
HDMI-Version	1.4
DC-Anschluss	Ja

Merkmale

Produktfarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Kunststoff
Maximale Auflösung	3840 x 2160 Pixel
HD-Typ	4K Ultra HD
Farbintensität	8 Bit
Maximale Bildwiederholrate	30 Hz
Zertifizierung	CE, FCC, REACH & California Proposition 65

Leistung

Eingangsspannung	5 V
Eingangsstrom	3,5 A

Gewicht und Abmessungen

Breite	76 mm
Tiefe	48 mm
Höhe	16,5 mm
Gewicht	39 g

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich in Betrieb	0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-10 - 80 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 85 %

Technische Details

Sustainability certificates	RoHS
-----------------------------	------

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite	145 mm
Verpackungstiefe	107 mm
Verpackungshöhe	50 mm
Paketgewicht	230 g
Verpackungsart	Box