



ICY BOX IB-RD288M2

Externes USB 3.1 Type-C™ RAID Gehäuse für 2 x M.2 SATA SSDs

Haupteigenschaften

- Externes RAID Gehäuse für 2x M.2 SATA SSDs
- Anschluss zum PC: USB 3.1 Type-C™, bis zu 10 Gbit/s
- Unterstützt RAID 0
- Für 2x M.2 SATA SSDs mit B-Key oder B+M-Key, 22x30/42/60/80 mm
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse
- Plug & Play, HotSwap



Verpackungsinhalt

1x Gehäuse, 1x USB 3.1 Kabel (15 cm), 1x Handbuch,
1x Schraubensatz

Es kommt nicht auf die Größe an

IB-RD288M2 ist ein besonders kleines SSD Gehäuse für zwei M.2 SATA SSDs als RAID 0 Verbund. Damit ist es möglich die kleinen Flitzer in ein externes Gehäuse einzubauen und überall hin mitzunehmen. Der USB 3.1 Type-C™ Anschluss sorgt außerdem für besonders hohe Übertragungsraten, so dass sich die SSD nicht langweilt.

Technische Daten

Modell	IB-RD288M2
Artikel Nr.	60229
EAN Code	4250078165613
Marke	ICY BOX
Farbe	Silber
Material	Aluminium
Anschluss	2x M.2 SATA B-Key oder B+M-Key
Externe Datenschnittstelle	1x USB 3.1 Type-C™
M.2 Kartengröße	22 x 30/42/60/80 mm

Übertragungsgeschwindigkeit

Chipsatz	Bis zu 10 Gbit/s ASM1352R + ASM1543
SSD-Kapazität	Keine Beschränkung
HotSwap	Ja
Plug & Play	Ja
Betriebssystem	Windows®, macOS®
LED	Betrieb und Festplattenzugriff
Stromadapter	Stromversorgung über USB



ICY BOX **IB-RD288M2** Externes USB 3.1 Type-C™ RAID Gehäuse für 2 x M.2 SATA SSDs




RAID für die Hosentasche

Wer an externe RAID Gehäuse denkt, ist sicher erstaunt, wenn dieses dann aus der Hosentasche gezaubert wird. Mit diesem M.2 SATA SSD RAID werden auf einer Größe von 118x65x11 mm keine Kompromisse eingegangen. Über Type-C™ lassen sich Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s erreichen.



Fest verschraubt

Das Aluminiumgehäuse bietet den behausten M.2 SSDs nicht nur eine gute Wärmeableitung, sondern auch einen sicheren Halt. Dank der festen Verschraubung ist kein versehentliches Öffnen möglich.



Wie aus einem Guss

Das edle Vollaluminium-Gehäuse macht dank seiner schlichten Eleganz auf jedem Schreibtisch eine gute Figur und muss sich nicht in der Hosentasche verstecken.

Logistische Daten

Verpackungseinheit: 30 Stk./Karton
Gesamtgewicht: 8,8 Kg/Karton
Bruttogewicht (mit Verp.): 0,258 kg
Nettogewicht: 0,151 kg

Abmessung/Karton: 298x240x360 mm
Abmessung (mit Verp.): 202x104x28 mm
Abmessung des Artikels: 118x65x11 mm
Ursprungsland: China

