

ASUS RT-AX55 - Wireless Router - 802.11a/b/g/n/ac/ax - Desktop

Produktbeschreibung:	ASUS RT-AX55 - Wireless Router - 4-Port-Switch - GigE, 802.11ax - 802.11a/b/g/n/ac/ax - Dual-Band
Gruppe:	Bridges & Router
Hersteller:	ASUS
Hersteller Artikel Nr:	90IG06C0-BO3100
EAN:	4718017728485

Marketing:

Die wachsende Anzahl von vernetzten persönlichen und IoT-Geräten hat zu einer allgemeinen Zunahme der Netzwerkdichte geführt, die den aktuellen WLAN-Standard an seine Grenzen bringt. Der neueste 802.11ax-Standard bietet zukunftssichere Technologien, eine höhere Netzwerkeffizienz, schnellere WLAN-Geschwindigkeiten, eine größere Abdeckung und eine verbesserte Akkulaufzeit für verbundene Geräte und bietet den Benutzern ein wesentlich besseres Netzwerkerlebnis.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	ASUS RT-AX55 - Wireless Router - 802.11a/b/g/n/ac/ax - Desktop
Gerätetyp	Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusotyp	Desktop
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHZ
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, NTP, IPSec, DHCP, DDNS
Routing Protocol	IGMPv2, IGMP, IGMPv3
Leistungsmerkmale	IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, Ereignisprotokoll, Wi-Fi Protected Setup (WPS), statischer IP-Modus, DNS proxy, Port-Weiterleitung, UPnP Media Server, Port-Ansteuerung, dynamischer IP-Modus, MU-MIMO-Technologie, Beamforming-Technologie, Adaptive QoS, Broadcom NitroQAM technology, VPN-Klient, ASUS Router App, NTP-Klient, Smart Connect, DMZ-Unterstützung, Traffic-Analysegerät, ASUS AiMesh, ASUS AiProtection Classic, Bandwidth Limiter, L2TP Client, PPTP Client, IPSec Server, PPTP Server, OpenVPN Client, Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA), OpenVPN-Server, IPTV-Support

Produktdatenblatt

Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	23 cm x 13.4 cm x 5.6 cm
Gewicht	374 g
Systemanforderungen	Microsoft Windows 7, Apple MacOS X 10.6 oder höher, Android, Windows 8, Windows 10, Apple iOS 9 oder höher