

tesa Easy Cover® 4369 UV Gewebe Gewebeband UV mit Abdeckfolie

Easy Cover® 4369 UV ist eine Kombination aus einer anschmiegsamen HDPE-Folie und einem UV-beständigen Gewebeband 4363. Die praktische 2-in-1 Lösung zum großflächigen und zeitsparenden Abdecken in einem Arbeitsgang. Es bietet einen stabilen Schutz im Außenbereich und sichert ein reißfestes Entfernen.

Hauptanwendungen

- Effizientes Abdecken bei Putz-, WDVS- und Malerarbeiten
- Stabiler Schutz und reißfestes Entfernen
- Sichere Haftung *Für Spritzputzanwendungen geeignet
- 2 Wochen UV Beständigkeit
- Für alle Farben anwendbar

Technische Daten

▪ Trägermaterial	Gewebe	▪ Reißdehnung	10 %
▪ Dicke	310 µm	▪ Reißkraft	65 N/cm
▪ Dicke der Abdeckmaske	10 µm	▪ UV-Beständigkeit	2 Wochen
▪ Klebmasse	Naturkautschuk	▪ Abdeckmaske aus	HDPE
▪ Klebkraft auf Stahl	2,5 N/cm		

Eigenschaften

- geeignet für raue Oberflächen ●●●●
- Farbhftung ●●●●

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ●●●● sehr gut ●●● gut ●● mittel ● niedrig

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=04369>

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.