



Lindy 36476, 1 m, HDMI Typ A (Standard), HDMI Typ A (Standard), 3D, 18 Gbit/s, Schwarz

2.0 Type A Male - HDMI 2.0 Type A Female - 4096 x 2160 - 18 Gb/s - 28 AWG - 1 m

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Lindy
Hersteller Art. Nr.	36476
EAN/UPC	4002888364768

Beschreibung

Lindy 36476. Kabellänge: 1 m, Anschluss 1: HDMI Typ A (Standard), Steckverbinder 1 Geschlecht: Männlich, Anschluss 2: HDMI Typ A (Standard), Steckverbinder 2 Geschlecht: Weiblich, Beschichtung Steckerkontakte: Gold, HDMI-Version: 2.0, 3D, Datenübertragungsrate: 18 Gbit/s, Audio Return Channel (ARC), Produktfarbe: Schwarz

Hauptmerkmale

Allgemein	
Kabellänge	1 m
Anschluss 1	HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht	Männlich
Anschluss 2	HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 2 Geschlecht	Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte	Gold
HDMI-Version	2.0
3D	Ja
Datenübertragungsrate	18 Gbit/s
Audio Return Channel (ARC)	Ja
Produktfarbe	Schwarz

Ausführliche Details

Merkmale	
Kabellänge	1 m
Anschluss 1	HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2	HDMI Typ A (Standard)



Steckverbinder 1 Geschlecht	Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht	Weiblich
Anschluss1 Formfaktor	Gerade
Anschluss2 Formfaktor	Gerade
Produktfarbe	Schwarz
HDMI-Version	2.0
3D	Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen	4096 x 2160
Unterstützte Video-Modi	2160p
Dolby-Technologie	DTS-HD Master Audio,Dolby TrueHD
Audio Return Channel (ARC)	Ja
Datenübertragungsrate	18 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate	60 Hz
AWG Kabelgröße	28
Beschichtung Steckerkontakte	Gold
Kabelmantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
Zertifizierung	REACH, CP65, UL
Menge pro Packung	1 Stück(e)
Betriebsbedingungen	
Temperaturbereich in Betrieb	-10 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen	
Verpackungsart	Polybag