



Lindy 2 Port HDMI 18G Splitter Compact

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Lindy
Hersteller Art. Nr.	38358
EAN/UPC	4002888383585

Beschreibung

LINDY 2 Port HDMI 18G Splitter, kompakt, Zum Anschluss einer 4K-HDMI-Quelle an zwei 4K

Ultra HD HDMI Displays Unterstützt Auflösungen bis 4K 3840x2160 @60Hz Unterstützt HDMI Audio Pass-Through Stromversorgung über USB-Bus für einfache und diskrete Installation 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen hier HDMI-Splitter ermöglichen die zeitgleiche Darstellung von HDMI-Inhalten aus einer einzigen Quelle auf mehreren Displays.

Der Lindy 2 Port HDMI 18G Splitter ist eine kompakte und günstige Lösung zum Verteilen des Signals einer HDMI-Quelle auf zwei 4K HDMI Displays.

Er unterstützt Auflösungen bis 4K 3840x2160 @30Hz, wodurch Inhalte in hervorragender Bildschärfe auf zwei Displays wiedergegeben werden können.

Die zusätzliche Unterstützung von High-Dynamic Range sorgt dafür,

dass Videoinhalte mit höherer Helligkeit, verbessertem Kontrast und breiterem Farbspektrum für naturgetreue Farbwiedergabe gesehen werden können.

Der Splitter hat ein kompaktes Design und wird über den USB-Bus mit Strom versorgt,

so dass einfache und diskrete Installationen in vielen Umgebungen,

vom Home-Entertainment-Setup bis zur Büroanwendung, möglich sind. Spezifikationen AV-Schnittstelle:

HDMI Schnittstellen-Standard: HDMI 2.0 Unterstützte

Bandbreite: 18Gbps Maximale Auflösung: 3840x2160@60Hz

4:4:4 8bit HDCP-Unterstützung: 2.2 Audio: Audio

Pass-Through Separate Audio Ports: - CEC Unterstützung:

- Serielle Schnittstelle: - Spezielle Eigenschaften:

- Anschlüsse Eingänge: HDMI Typ A (Buchse) Ausgänge:

2 x HDMI Typ A (Buchse) Steuerung: - Stromversorgung /

Netzteil: Mini-B (Buchse) Physische Eigenschaften
Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH 60.5x54x20.5mm
(2.38x2.13x0.81in) Gehäusematerial: Metall Nettogewicht
Gerät/e: 0.058kg (0.13lb) Betriebstemperatur
0°C - 70°C (32°F - 158°F) Lagertemperatur: -10°C
- 80°C (14°F - 176°F) Feuchtigkeit: 5% - 90% RH
(nicht kondensierend) Leistungsaufnahme: 5VDC
1A Farbe Schwarz Sonstiges Verpackungsart: Karton
Verpackungsmaße: 133x105x24mm (5.24x4.13x0.94in)
Gesamtgewicht: 0.083kg (0.18lb) Garantie (Jahre):
2 Zertifikate: CE,
FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65 Lieferumfang
2 Port HDMI 18G Splitter USB-Mini-B-Kabel,
0.76m Lindy Handbuch Verkaufsinformationen No.:
38358 EAN: 4002888383585 Kompakter 2 Port Splitter
zum Anschluss einer HDMI-Quelle an zwei HDMI Displays
oder -Projektoren

Ausführliche Details

Allgemeines

Typ Kabel

Technische Daten

Einsatzbereich Digital / Display / Video
