

HP Color LaserJet Pro MFP M183fw - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - 216 x 297 mm (Original)

A4/Legal (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucken) - 150 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - LAN - Wi-Fi(n)

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	7KW56A#B19
EAN/UPC	0193905485673

Beschreibung

HP Color LaserJet Pro MFP M183fw - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - 216 x 297 mm (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucken) - 150 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Color LaserJet Pro MFP M183fw - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Lokalisierung	Multilingual / Europa
Drucktechnologie	Laser (Farbe)
Monatliche Kapazität (max.)	30000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	150 - 1500 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 16 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 16 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 16 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 16 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi
Scannen	1200 x 1200 dpi
Originalgröße	216 x 297 mm (Max)
Vorlagenart	Blätter
Mediengröße	76 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Recycling-Papier, Fotopapier, Bondpapier
Standardmedienkapazität	150 Blatt
Ausgabeablagekapazität	100 Blatt
Verbindungsverfügbarkeit	Ja

Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
	Ja
	In Ordner scannen, Scan-to-PDF, manueller beidseitiger Druck mit Treiberunterstützung
	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
	42 cm x 38 cm x 34.12 cm
Gewicht	16.3 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert, Blauer Engel, EPEAT Silver

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.