



## IB-AC703-U3 Adapter Kabel für 2,5" (6,35 cm) SATA Festplatten oder SSDs

### Hauptmerkmale

- Unterstützt 2,5" SATA III 6 Gbit/s Festplatten/SSDs
- USB 3.0 Hostanschluss 5 Gbit/s mit UASP
- Mit Festplattenschutzbox
- Unterstützt Windows, Mac
- Plug & Play und Hot Swap

### Technische Daten

Modell	IB-AC703-U3
Artikel Nr.	60002
EAN Code	4250078163244
Marke	ICY BOX
Artikel Text	Adapter Kabel für 2,5" SATA HDD/SSD
Farbe	Weiß
Material	Kunststoff
Festplattenanschluss	1x 2,5" SATA III bis zu 6 Gbit/s
Festplattenhöhe	Bis zu 9,5 mm (bei Nutzung der Festplattenschutzbox)
Festplattenkapazität	Keine Kapazitätsbeschränkung
Hot Swap	Ja
Plug & Play	Ja
Externe Datenschnittstelle	1x USB 3.0 mit UASP
Betriebssystem	Windows, Mac
Übertr.geschwindigkeit	USB 3.0 bis zu 5 Gbit/s
LED	Strom: leuchtet durchgehend blau Zugriff: blinkt blau
Stromverbindung	Stromversorgung über USB
Verpackungsinhalt	1x USB 3.0 zu SATA Adapter, 7 1x Festplattenschutzbox, 1x Bedienungsanleitung



Zwei Fliegen mit einer Box

ICY BOX IB-AC703-U3 für eine 2,5" SATA Festplatte/SSD, besteht aus einem Adapter SATA III auf USB 3.0 inkl. Stromversorgung und einem Kunststoffgehäuse. Man kann beide einzeln oder gemeinsam nutzen. Über USB 3.0 kann der Adapter direkt an einen USB 3.0-fähigen Rechner, Mediaplayer oder Ähnliches angeschlossen werden und erreicht dabei Übertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s.

Die Kunststoffbox nimmt bei Einsatz der Festplatte auch den Adapter auf. Ohne den Adapter dient sie zur staubgeschützten Lagerung einer 2,5" SSD/Festplatte.

### Logistische Daten

Verpackungseinheit:	90 Stk./Karton	Abmessung / Karton:	360x315x360 mm
Gesamtgewicht:	9,2 kg/Karton	Abmessung (mit Verp.):	190x110x20 mm
Bruttogewicht (mit Verp.):	0,093 kg	Abmessung von Artikel:	130x80x16 mm
Nettogewicht:	0,062 kg	Ursprungsland:	China