



ICY BOX IB-AC603a-U3 Adapter Kabel 2,5" SATA Festplatte zu USB 3.0

Hauptmerkmale

- Unterstützt 2,5" SATA Festplatten
- Inklusive Festplattenschutzbox
- Plug & Play und Hot Swap
- Abwärtskompatibel zu USB 2.0/1.1

Adapter und Gehäuse oder Gehäuse und Adapter?

ICY BOX IB-AC603a-U3 für eine 2,5" SATA Festplatte besteht aus einem Adapter SATA auf USB 3.0 inkl. Stromversorgung und einem Kunststoffgehäuse. Man kann beide einzeln oder gemeinsam nutzen. Mit dem Adapter kann die Festplatte direkt an einen Rechner, Mediaplayer oder Ähnliches angeschlossen werden. Die Kunststoffbox nimmt bei Einsatz der Festplatte außer dieser auch den Adapter auf. Sonst dient sie zur staubgeschützten Lagerung einer 2,5" Festplatte.



Technische Daten

Modell	IB-AC603a-U3	Festplattenkapazität	Keine Kapazitätsbeschränkung
Artikel Nr.	70634	Hot Swap	Ja
EAN Code	4250078186564	Plug & Play	Ja
Marke	ICY BOX	Externe Datenschnittstelle	1x USB 3.0
Artikel Text	Adapter Kabel 2,5" SATA Festplatte zu USB 3.0	Betriebssystem	Windows 2000/XP/Vista/7/8, MAC OS >9.1
Farbe	Weiß	Übertragungsgeschwindigkeit	USB 3.0 bis zu 5 Gbit/s
Material	Kunststoff	Ein-/Ausschalter	Nein
Festplattenanschluss	1x 2,5" SATA 1,5 Gbit/s, 3,0 Gbit/s	LED	Strom: blaues Leuchten
Festplattenhöhe	Bis zu 9,5 mm (bei Nutzung der Festplattenschutzbox)	Stromverbindung	Festplattenzugriff: blaues Blinken
			Stromversorgung über USB

Verpackungsinhalt: 1x IB-AC603a-U3 (USB 3.0 zu SATA Adapter), 1x Festplattenschutzbox, 1x Bedienungsanleitung

Logistische Daten

Verpackungseinheit:	60 Stk./Karton	Abmessung/Karton:	440x295x335 mm
Gesamtgewicht:	9,1 kg/Karton	Abmessung (mit Verp.):	200x100x25 mm
Bruttogewicht (mit Verp.):	0,136 kg	Abmessung von Artikel:	70x22x10 mm
Nettogewicht:	0,023 kg	Ursprungsland:	China