

### REV Supraguard - Überspannungsschutz

Produktbeschreibung: REV Supraguard - Überspannungsschutz -  
Ausgangsanschlüsse: 9 - Grau, Schwarz

Gruppe: USV & Stromversorgungsgeräte  
Hersteller: REV Ritter  
Hersteller Artikel Nr: 00179671  
EAN: 4006341647757



#### Key Selling Points:

- Mit Supraguard Versicherungsschutz
- Alle SupraLine Systemvorteile
- Quersitzende Steckdosen - ideal für Winkelstecker
- Stabiles Kanalprofil, teilweise doppelwandig
- Bruchfestes Gehäuse aus Spezialkunststoff
- Steckdosen in einem Guss
- Verdeckte Befestigungsösen auf der Rückseite
- Präsentationshaken kann entfernt werden
- Leitungssafe zur Aufbewahrung der Zuleitung
- Leitungsaustritt nach beiden Seiten möglich
- Geschraubte Ausführung, wiederanschließbar
- Massive, leistungsfähige Stromkontakte
- Ergonomischer Schutzkontaktstecker
- Kabelknickschutz integriert
- Hoher Isolationswiderstand gegen Erde > 10 Gohm
- Auch nach mehrmaligem Ansprechen kein Leckstrom
- Gebrauchsmuster eingetragen
- Mit Supraguard Produktversicherung
- Mit 2-poligem, beleuchteten Kontrollschalter
- Mit Überspannungsschutz und Netzfilter 30.000 A
- Mit praktischem Leitungssafe
- Netzfilter zum Schutz vor hochfrequenten Netzstörungen
- Schutz vor hoher Belastung bis 3500 Watt
- Mit Supraguard Versicherungsschutz
- Alle SupraLine Systemvorteile
- Hochwertiger Überspannungsschutz für alle Steckdosen
- Mit Netzfilter - ideal für Bildschirme, Monitore, Fernsehgeräte
- Netzfilter reduziert Bildstörungen
- Optische Funktionsanzeige für Überspannungsschutz
- Kontrollschalter, 2-polig mit Netzanzeigefunktion
- 3 Schutzstrecken in Y-Schaltung bei Überspannung wirksam

#### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	REV Supraguard - Überspannungsschutz
Gerätetyp	Überspannungsschutz - extern
Eingangsanschlüsse	1
Farbe	Grau, Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	59 cm x 6.7 cm x 4.3 cm