

i-tec USB 3.0 Metal HUB 3 Port + Gigabit Ethernet Adapter

i-tec USB 3.0 Metal 3-Port HUB mit Gigabit Ethernet Adapter, 1x USB 3.0 auf RJ-45, 10/100/1000 Mbps, 3x USB 3.0 Port, LED-Kontrollleuchte, für Notebook Tablet PC, Windows Mac Linux Android, Space Grey Farbe



PRODUKTBESCHREIBUNG

PRODUKTBESCHREIBUNG

Eine Kombination von passivem USB HUB mit Gigabit Ethernet Adapter für einen einfachen und schnellen Anschluß Ihrer USB-Geräte an ein Notebook, Tablet, PC, und für eine Verbindung mit einem Hochgeschwindigkeitsnetzwerk und Internet über Gigabit Ethernet.

Dieser HUB verfügt über 3 USB 3.0 Ports mit Plug & Play und USB-Ladefunktion – der HUB erkennt automatisch, ob ein per USB aufzuladendes Gerät angeschlossen ist. Die USB 3.0 Schnittstelle ist besonders dann wichtig, wenn Sie größere Datenmengen von Ihren Speicherkarten und Flash Speichermedien übertragen möchten.

Der Gigabit Ethernet Port ermöglicht einen einfachen Zugang ins 10/100/1000 Mbps Netzwerk. Sie profitieren von der schnellen Internetverbindung ohne Unterbrechung.

Der HUB wird über den USB-Bus versorgt. Zum Schutz Ihres Computers bei Kurzschluss der Peripheriegeräte ist ein Überspannungsschutz eingebaut. Der HUB benötigt keine externe Stromversorgung und unterstützt eine breite Skala von Betriebssystemen von Windows über Mac OS bis zu Linux. Die Ethernet-Netzverbindung kann auch unter Android verwendet werden. Diese Funktion muss aber bereits vom Hersteller im Android-Gerät verankert sein. Ob die Ethernet-Netzverbindung unterstützt wird, können Sie unter Netzwerkeinstellungen – andere Netzwerke – Ethernet überprüfen.

Falls Sie Probleme mit der Installation haben oder auf technische Schwierigkeiten bzw. fehlerhafte Funktionsfähigkeit stoßen, überprüfen Sie zuerst die möglichen Lösungen unter FAQ.

Lange Produktbeschreibung: i-tec USB 3.0 Metal 3-Port HUB mit Gigabit Ethernet Adapter, 1x USB 3.0 auf RJ-45, 10/100/1000 Mbps, 3x USB 3.0 Port, LED-Kontrollleuchte, für Notebook Tablet PC, Windows Mac Linux Android, Space Grey Farbe

PRODUKTMERKMALE

- 1x integriertes USB 3.0-Kabel zum Anschließen an das Gerät (28cm)

- 3x USB 3.0-Anschluss
- 1x Ethernet GLAN RJ-45 port (Realtek 8153)
- LED-Indikator
- BS: Windows 7 / 8 / 8.1 /10, macOS X, Linux, Android, Chrome OS
- Produktabmessungen: 96 x 30 x 21 mm
- Produktgewicht: 65 g
- Verpackungsabmessungen: 145 x 130 x 25 mm
- Produktgewicht inkl. Verpackung: 101 g

SYSTEMANFORDERUNGEN

Hardwareanforderungen

- Gerät mit freiem USB-A-Anschluss

Betriebssystem:

- Windows 7 / 8 / 8.1 /10, macOS X, Linux, Android, Chrome OS

SPEZIFIKATION

Produkt Nummer i-tec	Produktbeschreibung & EAN
U3METALG3HUB	i-tec USB 3.0 Metal HUB 3 Port + Gigabit Ethernet Adapter EAN: 8595611701856
Hardware	
Anschlussart	USB-3.0
Ports	
USB 3.0 TYPE A	3
LAN RJ-45	1
Systemanforderungen	
Hardware	Hardwareanforderungen Gerät mit freiem USB-A-Anschluss
Betriebssystem	Windows 7 / 8 / 8.1 /10 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later
Anderes	
Farbe	Space Grey
Material	Aluminium
Produktabmessungen (LxBxH)	96 x 30 x 21 mm
Produktgewicht (exkl. Verpackung)	65 g
Produktgewicht (inkl. Verpackung)	101 g
Verpackungsabmessungen (LxBxH)	145 x 130 x 25 mm
Service	
Garanzzeit	2 jahre
Technische Unterstützung	lebenslange

Lieferumfang
Produkt
Handbuch

Für weitere Informationen über Produkteinstellung und Antworten auf oft gestellte Fragen besuchen Sie unsere Webseite i-tec.cz. Die Produktspezifikation kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Aktualisiert 21.8.2019