

IMPACT SC 40/70 Serie

IMPACT SC 45 USB MS / SC 75 USB MS

Das Extra für Ihre UC-Lösung

Die kabelgebundenen IMPACT SC 40/70-Headsets überzeugen. Vom Design bis hin zur Klangqualität, sogar im mobilen Büroeinsatz.

Mit intelligenten Funktionen und einer Auswahl an Ohrpolstern aus Akustikschaumstoff oder weichen Kunstlederüberzügen erhalten Sie eine bequeme Headset-Lösung für den ganzen Tag. Die Serie sorgt für Mobilität und Flexibilität im hektischen Arbeitsalltag. Damit eignet sie sich hervorragend für eine schnelle und nachhaltige Einführung Ihrer UC-Lösung.

Mehr erfahren Sie unter eposaudio.com/impact-sc-40-70



Vorteile und Merkmale

Anrufe in perfekter Qualität

Mit EPOS Voice™ Technologie und Noise Cancelling-Mikrofon für natürliche, klare Gespräche

Zertifizierte Lösungen für klare Kommunikation

Optimiert für UC und mit Skype for Business-Zertifizierung und Microsoft Teams-Zertifizierung

Einzigartiges, modernes Design

Entwickelt mit einem Gespür für zeitgenössisches Design

Steuern Sie Anrufe nahtlos

Mit In-Line Call Control können Sie Anrufe annehmen, beenden und wiederholen, Lautstärke regeln und das Mikrofon stummschalten

Genießen Sie hervorragende Passform und Komfort

Flexibler Kopfbügel mit Kunstlederpolsterung und 2-in-1-Ohrpolster. Wählen Sie zwischen Kunstleder oder Akustikschaumstoff



IMPACT SC 40/70 Serie

Produktdaten

Allgemeine Daten

Trageart	Kopfbügel - monaurale (einseitige) und biauurale (beidseitige) Varianten. Siehe Tabelle zur übersicht.
Farbe	Schwarze Kunstleder Polsterung an Kopfbügel und Ohradapterbezug
Gewicht des Headsets	102 g / 3.6 oz (Monaural (einseitig)) 130 g / 4.59 oz (Biaural (beidseitig))
Garantie	2 Jahre

Audio

Mikrofon	Noise Cancelling-Mikrofon für Sprachklarheit
Mikrofon-Frequenzbereich	150 – 6,800 Hz (Wideband)
Speaker type	Hochwertiger Neodym-Magnetlautsprecher für herausragende Audioqualität
Lautsprechertyp	60 – 16,000 Hz (Wideband)
Lautsprecher-Frequenzbereich	Max 113 dB Limitiert durch EPOS ActiveGard® auf USB Interface Max 118 dB Limitiert durch EPOS ActiveGard® auf 3,5mm Interface
Entwickelt für Kommunikation und Multimedia	Klangverbesserungsprofile sorgen automatisch für ein optimales Kommunikations- oder Multimedia-Erlebnis*

Gehörschutz

EPOS ActiveGard® Technologie	Schützt das Gehör vor akustischen Schocks durch Vermeidung von plötzlich auftretenden Lautstärke-spitzen
EU Limiter**	Verbesserter Audioschutz verhindert Hörermüdung, durchschnittlich 85 dB während eines Arbeitstages (8h)

Einfache Anrufsteuerung

In-Line Call Control	Anrufe annehmen/beenden, Lautstärkeregelung, Stummschalten, Wahlwiederholung des letzten ausgehenden Anrufs
----------------------	---

Lieferumfang

Inhalt der Verpackung	Headset mit 3,5 mm Klinenstecker, Schaumstoff-Ohrpolster und Kunstleder Bezug, Abnehmbares USB-Kabel mit In-Line Call Control, Transporttasche, Kurzanleitung, Sicherheitsleitfaden
-----------------------	---

Software

EPOS Connect (Freeware)	Dezentrale Anrufsteuerung, Firmware-Updates und Konfigurationen: eposaudio.com/software-epos-connect
PC Software (Freeware)	Weitere relevante PC-Software finden Sie unter: eposaudio.com/software
EPOS Manager (SaaS-Lösung)	Zentrale Verwaltung, Aktualisierung und Konfiguration Ihrer EPOS Audio-Geräte: eposaudio.com/software-epos-manager
UC Kompatibilität	Ja. Weitere Informationen finden Sie unter: eposaudio.com/compatibility

* Erhältlich wenn das Headset mit USB verbunden ist

** Lärm am Arbeitsplatz: Die EU-Richtlinie zum Schutz vor Lärm am Arbeitsplatz (2003/10/EG) gibt Grenzwerte für zwei Arten von Lärm am Arbeitsplatz vor: Spitzenschalldruck und Lärmexpositionspegel.

IMPACT SC 40/70 Serie

Zusätzliche Vorteile und Merkmale

Für Kommunikation und Multimedia

Mit automatischen Klangverbesserungsprofilen

Erhöhen Sie die Sprachverständlichkeit

Der biegsame Mikrofonarm sorgt für eine optimale Mikrofonposition

Schützen Sie Ihr Gehör

Vor akustischem Schock, mit der EPOS ActiveGard® Technologie


Umschaltbarer EU Noise-Limiter

Einhaltung der EU-Richtlinie über Lärm am Arbeitsplatz (Richtlinie 2003/10/EC)

Schnell zu verstauen und mitzunehmen

Mit einer schützenden Transporttasche

Produktübersicht

Verbindung zu	Produkt	Description	Details	EAN / UPC Code
PC via Smartphone & Tablet via 3,5 mm-Klinkenstecker	SC 45 USB MS Art.-nr. 507083	monaural (einseitig), USB und 3,5 mm-Klinkenstecker	Zertifiziert für Microsoft Teams und Skype for Business*	EAN: 40 44155 21239 6 UPC: 6 15104 27736 6
	SC 75 USB MS Art.-nr. 507086	biaural (beidseitig), USB und 3,5 mm-Klinkenstecker	Zertifiziert für Microsoft Teams und Skype for Business*	EAN: 40 44155 21242 6 UPC: 6 15104 27740 3

* Die von Microsoft Teams zertifizierten Produkte der IMPACT SC 40/70 erfordern die Installation von EPOS Connect - laden Sie einfach die Software von unserer Website herunter: eposaudio.com/epos-connect

