

WorkForce DS-730N

DATENBLATT / BROSCHÜRE



Nutzen Sie das Potenzial eines vernetzten Arbeitsplatzes mit diesem kostengünstigen und hocheffizienten Standalone-Netzwerkscanner.

Vernetzen Sie Ihr Unternehmen mit diesem kostengünstigen und hocheffizienten Standalone-Netzwerkscanner. Der WorkForce DS-730N ist die perfekte Wahl für die Verwaltung von Dokumenten im Unternehmen. Er bietet die Möglichkeit, Scans an verschiedenen Orten zu speichern. Auf Knopfdruck können Sie Dokumente erfassen, konvertieren und in Ihrem gesamten Unternehmen verbreiten.

Gemeinsam nutzen

Auf Knopfdruck verschicken Sie Scans als E-Mail-Anhang oder speichern sie in Ordner, auf FTP, SFTP, in Cloud-Services und Microsoft-Anwendungen¹. Das Bedienfeld mit integriertem LCD-Farbdisplay von 1,44 Zoll (3,65 cm) und drei Tasten für definierte Job-Profile ist einfach und intuitiv zu bedienen. Es ermöglicht Ihnen, den richtigen Auftrag schnell auszuwählen und Dokumente unmittelbar an den korrekten Zielort zu senden. So sind die digitalen Dateien abteilungs- und filialübergreifend sofort verfügbar.

Hohe Leistung

Mit dem automatischen Dokumenteneinzug (ADF) für 100 Blatt und einer Scangeschwindigkeit von bis zu 40 Seiten/Minute bzw. 80 Bildern/Minute im Duplex lassen sich Dokumentenstapel schnell und einfach mit minimalem Nutzereingriff erfassen.

Intelligent

Übernehmen Sie die Kontrolle mit einer Reihe intelligenter Funktionen inkl. Ultraschallsensoren und Papierschutz. Der langsame Modus ermöglicht es, schwierige Medien durch Verringerung der Walzengeschwindigkeit zu erfassen, ohne die Dateigröße zu erhöhen. Das Ausschalten der Doppeleinzugserkennung sorgt dafür, dass auch spezielle Unterlagen wie Umschläge oder Dokumente mit Post-It-Notizen erfasst werden können.

Zuverlässig

Durch den Papierschutz, die Doppeleinzugs- und Schmutzerkennung können auch hochwertige digitale Bilder sorgfältig und präzise erfasst werden, von 27 g/m² bis 413 g/m². Das aktive Rolleinzugssystem und die integrierten Sensoren verhindern den Einzug von mehreren Seiten. Sie sorgen außerdem dafür, dass jedes Blatt präzise eingezogen wird.

PRODUKTMERKMALE

- **Standalone-Netzwerkscanner**
Nutzen Sie das Potenzial eines vernetzten Arbeitsplatzes
- **Teilen von Dateien**
Mit einem Tastendruck Scans an verschiedenen Zielorten speichern
- **Zuverlässiges Papiermanagement**
Übernehmen Sie die Kontrolle mit Ultraschallsensoren und Papierschutz
- **Geschwindigkeit ohne Kontrollverlust**
Sie haben die Wahl: langsamer Modus oder Einscannen von Dokumenten mit Geschwindigkeiten von bis zu 40 ppm (80 ipm)
- **Integriertes Display**
Einfach zu bedienendes LCD-Farbdisplay mit 1,44 Zoll (3,65 cm)

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	B11B259401
Barcode	8715946678283
Ursprungsland	Indonesien

WorkForce DS-730N

LIEFERUMFANG

- Stromkabel
- Hauptgerät
- Warranty card
- Aufstellanleitung
- Netzteil
- USB-Kabel
- Treiber und Hilfsprogramme (CD)

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Cleaning Kit
B12B819291
- Carrier Sheet (set of 5)
B12B819051
- Roller Assembly Kit Advanced
B12B819711

Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.

Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Last extracted: 2021-03-04

1. ¹ Für einige Funktionen sind Softwarepakete von Epson erforderlich.

EPSON[®]