




## BP 4 Home & Garden

Die langlebige und leistungsstarke Haus- und Gartenpumpe BP 4 Home & Garden ist die ideale Lösung für die Gartenbewässerung bzw. für die Hauswasserversorgung, z. B. mit Regenwasser.



### 1 Komfort in Haus und Garten

- Zuverlässige Versorgung im Haus sowie konstanter Druck für die Gartenbewässerung.

### 3 Automatik-Start-/Stopp

- Je nach Bedarf starten und stoppen die Pumpen automatisch.

### 2 Sicher und langlebig

- Serienmäßig mit Vorfilter, Rückschlagventil und Trockenlaufsicherung ausgestattet.

### 4 Optimales Ansaugen

- Ohne weiteres saugt die Qualitätspumpe Wasser aus 8m Tiefe an, z.B. aus einer Zisterne.



## BP 4 Home & Garden

### Technische Daten

Bestellnummer EUI	1.645-363.0	
EAN-Code	4054278315959	
Motorleistung max.	W	950
Fördermenge max.	l/h	< 3800
Förderhöhe / Druck max.	m / bar	45 / 4,5
Ansaughöhe	m	8
Fördertemperatur max.	°C	38
Gewicht ohne Zubehör	kg	10,7
Abmessungen (L × B × H)	mm	230 × 540 × 373
Anschlussgewinde	G1	
Anschlusskabel H07RN-F	m	1,85
Spannung	V	230-240
Frequenz	Hz	50

### Ausstattung

Optimierter Anschlussstutzen	■	Drehbare, geräuschhemmende GummifüÙe	■
Trockenlaufschutz	■		
GroÙer Einfüllstutzen	■		
Anschluss-Adapter PerfectConnect für Pumpen G1	■		
Komfortabler Fußschalter	■		
Automatik-Start/Stopp-Funktion	■		
Inkl. Vorfilter und Rückschlagventil	■		
Ergonomischer Tragegriff	■		
Kabelaufbewahrung Pumpen	■		
Fehleranzeige	■		
Zwei Wasserausgänge	■		

■ Im Lieferumfang enthalten.



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
<b>Adapter / Anschlüsse</b>									
Adapter Anschluss	1	6.997-473.0						Mit Hilfe des Anschlussadapters lässt sich eine Pumpe mit Innengewinde schnell und sicher mit einem Wasseranschluss verbinden.	■
2-Wege-Anschluss-Adapter für Pumpen, G1	2	6.997-474.0						Mit Hilfe des 2-Wege-Anschlussadapters lässt sich eine Pumpe mit Innengewinde schnell und sicher mit zwei Wasseranschlüssen verbinden.	■
Anschlusssatz Basic	3	6.997-358.0						Anschlusssatz zum Anschluss von Wasserschläuchen an Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerken. Zur einfachen Kupplung und perfekten Verbindung von Schlauch und Pumpe.	□
Anschlusssatz Premium	4	6.997-340.0						Anschlusssatz zum Anschluss von Wasserschläuchen an Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerken. Zur einfachen Kupplung und perfekten Verbindung von Schlauch und Pumpe.	□
Anschlusstück für Saug- & Gartenschlauch 1" + 3/4"	5	2.997-113.0						Mit dem Anschlusstück lassen sich Saug- und Gartenschläuche an Druck- und Ansaugseiten von Pumpen anbringen. Das PerfectConnect-Dichtprinzip garantiert eine zuverlässige Abdichtung.	□
Anschlusstück für Ansaug-Rohrleitungen 1" (25 mm)	6	2.997-115.0						Das Anschlusstück für den vakuumfesten Anschluss der Pumpe auf der Saugseite von Ansaugrohrleitungen ohne Gewinde (kompatibel für 1"-PE-Rohrdurchmesser). Inklusive PerfectConnect-Dichtprinzip.	□
Anschlusstück für Ansaug-Rohrleitungen 1 1/4" (32 mm)	7	2.997-116.0						Das Anschlusstück ermöglicht die vakuumfeste Verbindung einer 1 1/4"-Rohrleitung an der Saugseite einer Pumpe. Inklusive PerfectConnect-Dichtprinzip für eine zuverlässige Abdichtung.	□
Anschlussadapter für Pumpen (axial/radial), G1	8	2.997-120.0						Der PerfectConnect-Anschlussadapter (axial/radial) verbindet Kärcher Pumpen mit Innengewinde G1 mit Wasseranschlüssen und Zubehör anderer Anbieter sowie älteren Kärcher Zubehören.	□
<b>Saugschläuche</b>									
Sauggarnitur 3,5 m	9	2.997-110.0						Anschlussfertig und vakuumfest: die Sauggarnitur inkl. 3,5 m Ansaugschlauch, Saugfilter, Rückflusstopp und PerfectConnect Dichtprinzip. Ideal für Gartenpumpen und die Hauswasserversorgung.	□
Sauggarnitur 7,0 m	10	2.997-111.0						Ideale Sauggarnitur für Gartenpumpen und die Hauswasserversorgung. Inkl. anschlussfertigem, vakuumfestem 7-m-Ansaugschlauch mit Saugfilter, Rückflusstopp und PerfectConnect Dichtprinzip.	□
Sauggarnitur 1,5 m für Rohrleitungen 1" (25 mm)	11	2.997-112.0						1,5-m-Sauggarnitur mit anschlussfertigem, vakuumfestem Ansaugschlauch zum Anschließen von Pumpen an 1"-Rohrleitungen auf der Saugseite. Ideal für Hauswasserautomaten und -werke.	□
<b>Sonstiges</b>									
Hausanschlusset für Rohrleitungen G3/4	12	2.997-125.0						Verbindungsschlauch zwischen Hauswasserautomaten bzw. Hauswasserwerken und starren Rohrleitungssystemen: das Hausanschlusset für Rohrleitungen (G3/4) inkl. PerfectConnect-Dichtprinzip.	□
<b>Filter</b>									
Saugfilter mit Rückflusstopp, Basic, 3/4"	13	6.997-345.0						Saugfilter mit Rückflusstopp in der Basisversion zum Anschluss an 3/4"-Saugschlauch-Meterware.	□
Saugfilter mit Rückflusstopp, Basic, 1"	14	6.997-342.0						Saugfilter mit Rückflusstopp in der Basisversion zum Anschluss an 1"-Saugschlauch-Meterware.	□
Saugfilter mit Rückflusstopp, Premium	15	6.997-341.0						Saugfilter mit Rückflusstopp in Premiumausführung zum Anschluss an Saugschlauch-Meterware.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# BP 4 HOME & GARDEN

## 1.645-363.0



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Pumpenvorfilter gross	16	2.997-210.0						Der Pumpenvorfilter schützt Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke vor groben Schmutzpartikeln oder Sand. Inklusive PerfectConnect-Dichtprinzip für zuverlässiges Abdichten.	<input type="checkbox"/>
Pumpenvorfilter klein	17	2.997-211.0						Kleiner Vorfilter, große Wirkung: Der Pumpenvorfilter bewahrt Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und -werke vor groben Schmutzpartikeln oder Sand. Mit PerfectConnect-Dichtprinzip.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.