

### Belkin DVI-Kabel - 3 m

Produktbeschreibung: Belkin - DVI-Kabel - Dual Link - DVI-D (M)  
bis DVI-D (M) - 3 m - geformt,  
Daumenschrauben

Gruppe: Ausgabe Kabel  
Hersteller: Belkin  
Hersteller Artikel Nr: F2E4141BT3M-DD  
EAN: 0745883713554

#### Beschreibung:

Ein DVI-Kabel bietet eine Videoschnittstelle mit hoher Bandbreite für die heutigen Host- und Anzeigegeräte und entspricht den Bandbreiteneanforderungen von morgen. Der Standard für Digital Visual Interface (DVI) der Digital Display Working Group (DDWG) funktioniert garantiert mit allen digitalen Flachbildschirmen/LCD-Bildschirmen. Kein anderes Kabel bietet eine bessere Leistung.

Bei diesem Kabel handelt es sich um ein Dual-Link-Kabel DVI-Digital zu DVI-Digital, das digitale High-Speed-Übertragung von bis zu 9,9 Gbps ermöglicht.

#### Key Selling Points:

- Leistungsstark- Digitale High-Speed-Datenübertragung liefert schnellere und stärkere Signale als Standard-Monitorkabel
- Kompatibilität - Funktioniert mit praktisch allen digitalen LCD-Flachbildschirmen.
- Einfachheit - Schnelle Hot-Plug-Erkennung. PC- und Mac-kompatibel
- Digitale Dual-Link-Signalübertragung ermöglicht digitale High-Speed-Übertragung
- Auflösung von 1600 x 1200 und mehr
- Völlige Abschirmung hilft den Anforderungen für die elektromagnetische Verträglichkeit zur Unterdrückung von Interferenz zu entsprechen.
- Doppelabschirmung zur Einhaltung der Anforderungen für die elektromagnetische Verträglichkeit.
- Vergoldete Kupferkontakte bieten maximale Leitfähigkeit ohne Datenverlust.
- DVI/DVI-Dual-Link
- Länge: 3,0m
- Zur Verbindung Ihres PCs mit einem Bildschirm mit hoher Auflösung oder einem Flachbildschirm



#### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Belkin DVI-Kabel - 3 m
Typ	DVI-Kabel - Dual Link
Technologie	Abgeschirmt
Besonderheiten	Geformt, Daumenschrauben
Länge	3 m
Anschluss	DVI-D - männlich
Stecker (zweites Ende)	DVI-D - männlich