

CORSAIR RMx Series RM750x - Netzteil - 750 Watt

Produktbeschreibung:	CORSAIR RMx Series RM750x - Netzteil (intern) - ATX12V / EPS12V - 80 PLUS Gold - Wechselstrom 100-240 V - 750 Watt - Europa
Gruppe:	USV & Stromversorgungsgeräte
Hersteller:	CORSAIR
Hersteller Artikel Nr:	CP-9020199-EU



Beschreibung:

Die RMx-Netzteilserie von Corsair zeichnet sich durch extrem präzise Spannungsregelung, geräuscharmen Betrieb, einen mit Gold zertifizierten Wirkungsgrad und einen vollmodularen Kabelsatz aus. Dank der ausschließlichen Verwendung japanischer 105-Grad-Kondensatoren sind diese Netzteile hervorragend für Hochleistungs-PCs geeignet, für die Zuverlässigkeit unerlässlich ist. Der 80 PLUS Gold-Wirkungsgrad reduziert Betriebskosten und übermäßige Wärme. Der Zero-RPM-Lüftermodus gewährleistet einen praktisch geräuschlosen Betrieb bei niedriger und mittlerer Belastung. Und durch die vollmodularen DC-Kabel werden Systembauten und Upgrades zum Kinderspiel, deren Ergebnisse sich sehen lassen können.

Key Selling Points:

- Der Zero-RPM-Modus ermöglicht einen lüfterlosen Betrieb bei Niedriglasten und eine herausragende Geräuschreduzierung
- Vollmodulare Kabel sorgen für eine leichte Installation, weniger Kabelgewirr und maximierten Luftdurchsatz im Gehäuse des Computers
- Der Lüfter erreicht die maximale Ausgangsleistung bei einer für Server geeigneten Temperatur von 50°C
- Überspannungsschutz, Unterspannungsschutz, Kurzschlusschutz, Überlastungsschutz und Übertemperaturschutz bieten maximale Sicherheit für Ihre kritischen Systemkomponenten

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	CORSAIR RMx Series RM750x - Netzteil - 750 Watt
Gerätetyp	Netzteil - intern
Spezifikationseinhaltung	ATX12V / EPS12V
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Gold
Lokalisierung	Europa
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungskapazität	750 Watt

Ausgabeanschlusstellen	1 x Strom 24-poliges ATX mit abnehmbarer 4-poliger Sektion 2 x Strom 8-poliges EPS12V mit abnehmbarem 4-poligem ATX12V-Bereich 4 x interne Stromversorgung, 4-polig 10 x 15-Pin-SATA-Stromstecker 4 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion
Kühlsystem	135-mm-Lüfter
Zubehör im Lieferumfang	Kabelbinder
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15 cm x 16 cm x 8.6 cm

Product Features:

- 80 PLUS Gold-Zertifikat
Das Gold-Zertifikat gewährleistet einen Betrieb mit sehr hohem Wirkungsgrad. Dies bedeutet weniger überschüssige Wärme und geringere Betriebskosten.
- Zero-RPM-Lüftermodus
Da der Lüfter nur bei Bedarf aktiviert wird, kommen Sie bei niedriger und mittlerer Belastung in den Genuss eines praktisch geräuschlosen Betriebs.
- Vollmodularer Kabelsatz
Die Installation geht schneller, da Sie das Netzteil unbehindert im Gehäuse montieren können, bevor Sie die benötigten Kabel anschließen.