

## Bosch Top Precision Best for MultiMaterial - Kreissägeblatt - für Holz, Kunststoff, Aluminium, nicht eisenhaltiges Metall, Epoxidharz

Produktbeschreibung: Bosch Top Precision Best for MultiMaterial - Kreissägeblatt - für Holz, Kunststoff, Aluminium, nicht eisenhaltiges Metall, Epoxidharz - 254 mm - 80 Zähne

Gruppe: Elektrowerkzeugzubehör  
 Hersteller: Bosch  
 Hersteller Artikel Nr: 2608642098  
 EAN: 3165140574389

### Beschreibung:

Das Best for Multi Material Kreissägeblatt bietet Industriequalität und ist ideal für höchst anspruchsvolle Anwendungen bei vielen Materialien. Das Blatt verfügt über extra harte Microteq-Zähne, die intern aus höchst robustem Carbide-Korn hergestellt werden, um eine hohe Leistung sicherzustellen. Cleanteq unterstützt die hohe Qualität des Blatts zusätzlich und reduziert die Anhaftung von Rückständen, wie z. B. Harz und Klebstoff, um besonders saubere Ergebnisse sicherzustellen. Die Beschichtung hält das Blatt kühl, um es vor Korrosion zu schützen. Polyurethangefüllte Dämpfungsschlitze: Vibrationen und Geräusentwicklung werden stark verringert sowie die Schnittpräzision und der Arbeitskomfort verbessert. Sägeblatt für Aluminium, Nichteisenmetalle, Kunststoff, Epoxidharz und Holz.

### Key Selling Points:

- Sehr harte Microteq-Zähne werden bei Bosch für eine hohe Leistung intern aus sehr robusten Carbide-Körnern produziert
- Cleanteq reduziert die Anhaftung von Rückständen, um mit kühlem Blatt für saubere Ergebnisse ohne Korrosion zu sorgen
- Stabilteq-Dämpfungsschlitze reduzieren Vibration und Lärm, um einfaches präzises Schneiden zu verbessern



### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Bosch Top Precision Best for MultiMaterial - Kreissägeblatt - für Holz, Kunststoff, Aluminium, nicht eisenhaltiges Metall, Epoxidharz
Produkttyp	Kreissägeblatt
Geeignet für	Holz, Kunststoff, Aluminium, nicht eisenhaltiges Metall, Epoxidharz
Durchmesser	254 mm
Anzahl Zähne	80
Dorntyp	30 mm
Dicke	1.8 mm