



## ICY BOX IB-233U3-Wh

Externes Gehäuse für 2,5" SATA  
HDD/SSD mit USB 3.0 Anschluss  
und Silikon-Schutzhülle

### Haupteigenschaften

- Externes Gehäuse für 2,5" Festplatten, inklusive Silikon-Schutzhülle
- USB 3.0 Hostanschluss bis zu 5 Gbit/s mit UASP Unterstützung
- Festplattenhöhe bis zu 9,5 mm, Kapazität unbeschränkt
- LED für Betrieb und Festplattenaktivität
- Werkzeugloser Festplatteneinbau
- Windows®, macOS® kompatibel
- Plug & Play und HotSwap



### Verpackungsinhalt

1x IB-233U3-Wh, 1x USB 3.0 Kabel, 1x Silikon-Schutzhülle,  
1x Handbuch

## Ganz in Weiß

Die IB-233U3-Wh präsentiert sich mit einem eleganten weißen 2,5" Gehäuse umschlossen von einem passenden Silikonmantel. Die inneren Werte stehen ihrem Äußeren aber in nichts nach: USB 3.0 mit UASP Unterstützung machen die Datenübertragung rasend schnell und das Anschließen spielend leicht.

### Technische Daten

<b>Modell</b>	IB-233U3-Wh
<b>Artikel Nr.</b>	21244
<b>EAN Code</b>	4250078163404
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Marke</b>	ICY BOX
<b>Festplatteneinbau</b>	Werkzeugloser Festplatteneinbau, ohne Schrauben
<b>Material</b>	ABS
<b>Festplattenanschluss</b>	1 x 2,5" SATA I/II/III
<b>Festplattenhöhe</b>	Bis zu 9,5 mm
<b>Festplattenkapazität</b>	Keine Kapazitätsbeschränkung

<b>HotSwap</b>	Ja
<b>Plug &amp; Play</b>	Ja
<b>Anschluss zum Hostcomputer</b>	USB 3.0
<b>Betriebssystem</b>	Windows®, macOS®
<b>Übertragungsrate</b>	USB 3.0 bis zu 5 Gbit/s
<b>Ein-/Ausschalter</b>	UASP Unterstützung
<b>LED</b>	Betrieb und Festplattenaktivität
<b>Schutz</b>	Anti-Schock Silikon-Schutzhülle
<b>Stromverbindung</b>	Stromversorgung über USB




## ICY BOX **IB-233U3-Wh** Externes Gehäuse für 2,5" SATA HDD/SSD mit USB 3.0 Anschluss und Silikon-Schutzhülle




### Eine wahre Liebesgeschichte

In edlem Weiß lenkt dieses Gehäuse die Blicke auf sich und bleibt, dank dem verwendeten Kunststoff, gleichzeitig besonders leicht. Mithilfe der schwarzen Silikonummantelung werden Stöße und andere Erschütterungen gedämpft.



### Schnell unterwegs

Das leichte und dennoch stabile Material macht das IB-233U3-Wh zu einem idealen Begleiter für unterwegs. Damit es dort auch gut geschützt bleibt, kommt es mit einem Silikonmantel, der z.B. Sturzschäden abwenden kann. Die hohe Datentransferrate von bis zu 5 Gbit/s durch USB 3.0 mit UASP sorgt für die nötige Geschwindigkeit, falls es mal schneller gehen soll.



### Klare Anzeige

Die Kreisrunde LED informiert ständig ob eine Stromverbindung besteht, oder der Festplattenzugriff gewährleistet ist. HotSwap und Plug & Play ermöglichen dem Anwender die nahtlose Inbetriebnahme der gewechselten Festplatte.

#### Logistische Daten

**Verpackungseinheit:** 20 Stk./Karton  
**Gesamtgewicht:** 4,6 kg/Karton  
**Bruttogewicht** (mit Verp.): 0,200 kg  
**Nettogewicht:** 0,055 kg

**Abmessung/Karton:** 500x220x220 mm  
**Abmessung** (mit Verp.): 200x100x35 mm  
**Abmessung des Artikels:** 135x85x16 mm  
**Ursprungsland:** China

