

TP-Link M7350 - V4 - mobiler Hotspot - 4G LTE

Produktbeschreibung: TP-Link M7350 - V4 - mobiler Hotspot - 4G LTE - 150 Mbps - 802.11ac

Gruppe: Modems
 Hersteller: TP-Link
 Hersteller Artikel Nr: M7350 V4
 EAN: 6935364080525

Beschreibung:

TP-LINKs M7350 ist das Spitzenmodell, wenn es um die gemeinsame Nutzung einer 4G-Verbindung geht. Dank eingebautem Modem bedarf es nur einer freigeschalteten 4G/LTE-SIM-Karte, um Ihren eigenen WLAN-Hotspot in Betrieb zu nehmen. Mit bis zu 150 Mbit/s im Download und 50 Mbit/s im Upload ist der M7350 in der Lage, bis zu 15 Nutzer/Geräte gleichzeitig zu bedienen. Das innovative TFT-Display gibt dabei umfassende Auskunft über den Betriebszustand, z.B. Signalstärke, Netzwerktyp (2G/3G/4G), WLAN-Status, Nachrichten, Datenvolumen und Batteriezustand. Sein kompaktes Design und sein leistungsstarker 2550 mAh-Akku machen ihn zum idealen Begleiter für unterwegs.

Key Selling Points:

- Unterstützt den Mobilfunkstandard LTE (4G) mit bis zu 150 Mbit/s im Download und 50 Mbit/s im Upload
- WLAN-Betrieb auf 2,4 GHz oder 5 GHz
- Zeitgleiches Surfen für bis zu 15 Nutzer/Geräte
- Das praktische TFT-Display bietet einen Überblick über die wichtigsten Betriebsdaten
- Der wiederaufladbare 2550 mAh-Akku liefert Energie für bis zu 10 Stunden netzunabhängigen Betrieb
- Micro-SD-Kartenslot für bis zu 32 GB zusätzlichen Speicherplatz



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link M7350 - V4 - mobiler Hotspot - 4G LTE
Gerätetyp	Mobiler Hotspot
Formfaktor	Extern
Max. Datenübertragungsrate	150 Mbps
Zellprotokoll	GSM, GPRS, UMTS, EDGE, HSPA, LTE, DC-HSPA+
Mobilfunkband	GSM 850/900/1800/1900 / UMTS 900/2100 / LTE 800/900/1800/2100/2600
Netzwerk	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Batterie	2000 mAh - bis zu 8 Std.
Systemanforderungen	Apple MacOS, Android, Apple iOS, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8, Windows 10
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	10.6 cm x 6.6 cm x 1.6 cm

Product Features:

- Schnelles 4G/LTE für bandbreitenintensive Online-Anwendungen



Dank Unterstützung des Mobilfunkstandards 4G/LTE sind mit dem M7350 Downloadgeschwindigkeiten von 150 Mbit/s möglich. Damit eignet er sich ideal für bandbreitenintensive Anwendungen wie HD-Videostreaming, schnelle Downloads und ermöglicht unterwegs sogar unterbrechungsfreie Online-Chats und Videokonferenzen.

- Einfache Freigabe einer 4G-Verbindung für bis zu 15 Nutzer/Geräte

Der M7350 kombiniert die Mobilität einer 4G-Breitbandverbindung mit der Flexibilität einer WLAN-Verbindung. Dank integriertem 4G-Modem müssen Sie lediglich eine freigeschaltete SIM-Karte einlegen, um Ihren eigenen Internet-Hotspot bis zu 15 Nutzer/WLAN-Geräte in Betrieb zu nehmen.

- Dualband-WLAN-Verbindung für mehr Flexibilität

Dualband-WLAN gibt Ihnen die Flexibilität, sich entweder über 2,4 GHz oder 5 GHz zu verbinden. So können Sie einfach das passende Frequenzband für Ihre WLAN-Geräte auswählen.

- 2550 mAh-Akku für grenzenlose Mobilität

Durch seinen leistungsfähigen 2550 mAh-Akku kann der M7350 bis zu 10 Stunden netzunabhängig betrieben werden. Danach können Sie ihn über ein Micro-USB-Kabel an einem Laptop, Computer oder einer Powerbank neu aufladen.

- Intuitives TFT-Display - Wichtige Informationen auf einen Blick

Das praktische TFT-Display bietet einen intuitiven Überblick über Betriebsdaten wie Batterieladezustand, Netzwerktyp (2G/3G/4G), Signalstärke und WLAN-Status. Mit der Menu-Taste können Sie den Netzwerktyp, das Frequenzband oder Roaming ganz schnell umschalten sowie WLAN-Namen und -Passwort anzeigen lassen - direkt am Gerät, ohne sich in die Weboberfläche einloggen zu müssen.

- Freigabe einer Micro-SD-Karte über WLAN

Der M7350 verfügt über einen Micro-SD-Kartenslot für Karten bis zu 32 GB. Damit können Sie das Gerät über USB an Ihren Computer anschließen und als zusätzliches Laufwerk einbinden. Zudem können Sie anderen Nutzern in Ihrem mobilen WLAN Fotos, Musik, Videos usw. von Ihrer Micro-SD-Karte zur Verfügung stellen.

