


Anwendung/Application :



Operating System (OS):



Geprüft/Approved:



Verpackung/Packing:



USB 2.0 HUB mit 4 Ports, verschraubbar, Metallgehäuse

Beschreibung :	Mit der EX-1166H MV erweitern Sie einen USB 2.0 Ausgang von Notebook oder Desktop Rechner auf vier weitere USB 2.0 Ports. Es ist somit möglich bis zu vier externen USB Peripheriegeräte an einen USB 2.0 Port von Notebooks oder Desktop Rechner anzuschließen. Er ist sehr kompakt und robust. Das mitgelieferte Kabel EX-K1552 (2 Meter) A-Stecker auf B-Stecker kann ohne Schraubenzieher an der EX-1166H MV mit Rändelschrauben befestigt werden. Der Netzteil-Anschluss ist auch verschraubbar. Das Kabel kann sich somit nicht mehr von alleine lösen. Optional kann mit dem Artikel EX-6099 (DIN-Rail-Kit) die EX-1166H MV auf eine Trägerschiene in einem 19" Rack installiert werden
Merkmale :	- USB 2.0 HUB mit vier USB 2.0 Ports - Automatische Erkennung der Datentransfer-Rate für die angeschlossenen Peripheriegeräte - Unterstützt alle USB 2.0 Kompatiblen Peripheriegeräte - Überspannungsschutz für jeden USB Port - Stromversorgung: vom USB Bus (Bus Power) oder verschraubbares Netzteil
Chip-Set :	NEC uPD720112
Datentransfer-Rate :	120Mbps bis 480Mbps
Anschlüsse :	1 x B-Buchse Upstream verschraubbar 4 x A-Buchsen Downstream zum verschraubbar
Arbeitstemperatur : Luftfeuchtigkeit :	0 bis 55°C 5 bis 95%
Hardwaresysteme :	USB 2.0
Abmessung / Gewicht :	150 x 70 x 30 mm / 250g
Lieferumfang :	EX-1166H MV, 1 x USB Kabel und Netzteil verschraubbar, Handbuch



USB 2.0 HUB with 4 ports for Screw Lock, Metal case

Description:	With the EX-1166H MV you can extend from one USB 2.0 port to four USB 2.0 ports. It's possible now to connect up to four external USB 2.0 peripherals devices to one USB 2.0 port from the Notebook or Desktop Computer. He it's very compact and robustly. With the USB cable EX-K1552 (2 meter) A-male to B-male and the power supply you can fix the connector with screw. The cable can't be disconnect any more by him self. Optional you can install the EX-1166H MV with the product EX-6099 (DIN-Rail-Kit) in a 19 inch Rack.
Feature :	- USB 2.0 HUB with four USB 2.0 ports - Automatic recognition the data transfer rate for the attached external peripheral devices - Support all USB 2.0 compatible devices - Over voltage protection for each USB port - Power from the USB Bus (Bus Power) or power supply with screw lock
Chip-Set :	NEC uPD720112
Data transfer rate :	120Mbps up to 480Mbps
Connectors :	1 x A-female Upstream connector with screw lock 4 x A-female Downstream connectors with screw lock
Operating Temperature : Operating Humidity :	0 up to 55°C 5 up to 95%
Hardware system :	USB 2.0
Size / Weight :	150 x 70 x 30 mm / 250g
Packaging contents :	EX-1166H MV, 1 x USB cable and power supply with screw lock, Manual