

## IB-2242SSK Backplane für 4x 2,5" (6,35 cm) SATA/SAS Festplatten

### Hauptmerkmale

- Für 4x 2,5" SATA/SAS HDD/SSD
- Festplatten Bauhöhe bis 15 mm
- Robustes Industriedesign
- Voll Aluminium- und Metallkonstruktion
- Unterstützt SATA III 6 Gbit/s und SAS II
- Festplattenträger abschließbar
- 2x 40x40x10 mm Lüfter
- Plug & Play und Hot Swap
- Formfaktor 5,25"
- Non-Scratch-SATA (NSS) Verbindungen



### Für professionelle Servereinsätze

Festplatten und SSDs im 2,5"-Format werden immer beliebter. Ihre Speicherkapazität wächst und besonders SSDs erreichen deutlich höhere Datenübertragungsraten als klassische HDDs. Da bietet es sich an, sie auch in Servern einzusetzen. Deshalb bietet ICY BOX jetzt einen Wechselrahmen an, der in einer 3,5"-Einheit Platz hat und 4x 2,5"-SATA oder SAS-Festplatte aufnimmt. Die Festplattenhöhe darf dabei 15 mm – für die höchste Speicherkapazität – erreichen.

Diese ICY BOX arbeitet selbst bei sehr hohem Datendurchsatz äußerst stabil. Deshalb empfehlen wir sie besonders für anspruchsvolle Einsätze in RAID-Systemen. Alles ist so solide und sicher, wie man es von den bewährten ICY BOX Wechselrahmen für "die Großen" kennt.

### Technische Daten


Modell	IB-2242SSK	Externe Datenschnittstelle	4x SATA Datenverbindung mit Sicherheitsclips
Artikel Nr.	20322	Festplattenhöhe	6 - 15 mm
EAN Code	4250078160588	Festplattenkapazität	Keine Kapazitätsbeschränkung
Marke	ICY BOX	Übertr.geschwindigkeit	Bis zu 6 Gbit/s
Artikel Text	Back Plane für 4x 2,5" SATA/SAS HDD/SSD	Hot Swap	Ja
Farbe	Schwarz	Plug & Play	Ja
Material	Aluminium	Schloss	Ja
Benötigter Platz	1x 5.25"	Betriebssystem	Betriebssystem unabhängig
Lüfter	2x 40x40x10 mm	LED	Betrieb, Zugriff, Lüfterstatus
Festplattenanschluss	4x SAS II/SATA III 6 Gbit/s	Stromverbindung	2x Molex 4Pin Stromstecker

### Frontansicht



1. Schloss

### Rückansicht



1. SATA Festplattenanschluss  
2. 2x Molex Stromanschluss  
3. 4x4x1 cm Lüfter

### Verpackungsinhalt

1x IB-2242SSK, 4x SATA Kabel, 2x Schlüssel, 24x Schrauben, 1x Kurzanleitung

### Logistische Daten

Verpackungseinheit:	8 Stk./Karton	Abmessung/Karton:	440x335x215 mm
Gesamtgewicht:	9,1 kg/Karton	Abmessung (mit Verp.):	205x80x195 mm
Bruttogewicht (mit Verp.):	1,017 kg	Abmessung von Artikel:	145x150x41 mm
Nettogewicht:	0,752 kg	Ursprungsland:	China

RaidSonic Technology GmbH • Kurt-Fischer-Straße 50 • 22926 Ahrensburg / Germany  
 Telefon: +49-(0)4102 – 468 900 (Vertrieb) • Fax: +49-(0)4102 – 468 901 • www.raidsonic.de  
 Es gelten ausschließlich unsere aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

**RaidSonic**  
 STORAGE SOLUTIONS WITHOUT LIMITS