

DIGITUS Professional Serverschrank Unique Serie - 800x1200 mm (BxT)

4016032364375
DN-19 SRV-47U-8/12



DIGITUS 47HE Serverschrank
47HEx800x1200 mm, Farbe Grau RAL 7035

Die DIGITUS® Unique Serie ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden.

Die DIGITUS® Serverschrank Unique Serie wurde für die sichere Unterbringung von Server-Equipment designet und entwickelt. Die Schrankserie ist ausgereift, das führt zu einer optimalen Leistung aus Qualität und Mehrwert. Jeder Schrank ist perfekt konzipiert, benutzerfreundlich in punkto Anwendung und ästhetisch im Aussehen. Die Unique Serie ist ideal für kleine und mittlere Serverräume bis hin zu Multi-Data Center Installationen. Der Schrank besteht aus einer modularen Rahmenkonstruktion, die Robustheit garantiert. Wesentliche Vorteile der Schrankserie sind die Luftzirkulation (hohe Perforation von 63%) und das Kühlmanagement (Belüftung). Die Unique Serie sorgt für einen einfachen Zugang zu den Komponenten mittels Schnellverschluss-System für die Seitenwände sowie für Vorder- und Rücktür. Jeder Schrank verfügt über zwei Sätze robuster 19"-Profilschienen, die in der gesamten Tiefe des Schrankes angepasst werden können. Zwischen den Profilschienen sind vier Sätze Tiefenstreben verbaut, die dem Schrank zusätzliche Steifigkeit geben. Die Schrankserie verfügt über eine Tragfähigkeit von bis zu 1000 kg. Der Schwenkhebelgriff beinhaltet eine 4-Punkt-Verriegelung in der Fronttür und eine 3-Punkt-Verriegelung in der Rücktür. Alles in allem ist der Unique Serverschrank die perfekte Lösung für Ihren Serverraum.



- 1 1,5 mm robustes Stahlblech mit hoher Belastbarkeit, pulverbeschichtet
- 1 Seitenteile abnehmbar und abschließbar
- 1 Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
- 1 Schutzart IP 20
- 1 Perforierte Stahlfronttür, 230° Öffnungswinkel mit Schwenkhebelgriff
- 1 Perforierte zweiflügelige Stahl Rücktür
- 1 Gefederte Scharniere ermöglichen eine einfache Türmontage bzw. den Türwechsel
- 1 3-Punktverriegelung mit Schwenkhebelgriff in Front- und Rücktür, optional mit Zylinderschloss erhältlich
- 1 Verwendbar für alle Servertypen mit 19" Befestigung
- 1 483 mm (19") Profilschienen an der Vorder- und Rückseite, tiefenvariabel
- 1 Großer Kabeleingang mit Gummikanten-Gleitmechanismus am Boden
- 1 Höhenverstellbare Nivellierfüße zum Ausgleich unebener Böden
- 1 Dachmodul für Belüftungseinheit
- 1 2 Schlüssel für Türen und Seitenwände
- 1 Entspricht IEC 297-1/2 (19" Einheit) und IEC 917-2-1 (metrische Einheit)
- 1 Verpackungsabmessungen (HxBxT): 2332x880x1300 mm
- 1 Gewichte: 159 kg (Netto); 172 kg (Brutto)
- 1 Umfangreiches Zubehör erhältlich
- 1 Farbe: lichtgrau, RAL 7035
- 1 HE: 47
- 1 Größe (HxBxT): 2192,800,1200 mm

DIGITUS Professional Serverschrank Unique Serie - 800x1200 mm (BxT) DN-19 SRV-47U- 4016032364375
8/12



→ **Logistik**

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	1	172,00	130,00	88,00	233,20	2667808,00
Innen-VPE	1	172,00	120,00	80,00	219,20	2104320,00
Einzel-VPE	1	172,00	120,00	80,00	219,20	2104320,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

