

DIGITUS HDMI Video Extender über Cat5, Empfängereneinheit

DS-55121
EAN 4016032367529



1080p, bis zu 253 Einheiten, für mehrere Displays

Der DIGITUS HDMI Extender über CAT 5, ist ein leistungsstarkes Video-Distributionssystem für die Verlängerung von HDMI Signalen. Das System verlängert die maximale Länge für HDMI-Kabel auf bis zu 120 m, wobei nur ein einfaches Netzkabel zwischen der Sendeeinheit und der Empfängereneinheit benötigt wird (Point-to-Point Verbindung). Des Weiteren können Sie mit Hilfe eines Netzwerk-Switch und den einzelnen Empfängereneinheiten (DS-55121), Ihren Videoinhalt auf bis zu 253 Displays, über das bereits vorhandene Netzwerk verteilen (IP-Verbindung). Die zusätzliche integrierte Bi-direktionale IR Schnittstelle, ermöglicht die Kontrolle der Eingangsquelle mit einer Fernbedienung.

Bietet einfache und schnelle Verteilung für HDMI-Video-Signale - Platzieren Sie Ihre Bildschirme, wo immer Sie möchten

- Zusätzliche Empfängereneinheit für DS-55120
- Zeigen Sie Ihre Video-Inhalte mit Hilfe von zusätzlichen Empfängereneinheiten und Ihrer bestehenden Netzwerkinfrastruktur auf bis zu 253 Bildschirmen (über IP-Verbindung)
- Einfache Installation mit preiswerten Cat.5/6 Netzkabeln

- Entspricht dem TCP / IP Standard
- HDMI-Extender Empfängereneinheit
- Videoauflösung bis zu 1080p
- 3D Unterstützung
- CAT5e/6/7 - Entspricht dem IEEE-568B Standard
- Integrierte bidirektionale IR-Schnittstelle - Einfache Steuerung der Eingangsquelle mit einer Fernbedienung
- Videoausgang: HDMI
- KVM: nein
- PoE (Power over Ethernet): nein
- Reichweite: 120 m
- HDTV Auflösung max.: 1920 x 1080 Pixel, 60Hz
- HDTV Standard: Full HD
- Kategorie: CAT 5e
- Übertragungstechnik: IP

Lieferumfang

- HDMI Extender, Empfängereneinheit
- IR-Empfänger
- QIG (Kurzanleitung zur Installation)

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	20	7,50	28,50	32,50	39,70	36.772,10
Innen-VPE	1	0,38	18,70	13,00	6,00	1.458,60
Einzel-VPE	1	0,38	18,70	13,00	6,00	1.458,60
Netto einzeln ohne VP	1	0,35	18,70	13,00	6,00	1.458,60

Weitere Anwendungsbilder:

