

DIGITUS Wireless HDMI® Extender (Sendeeinheit), 30 m

DS-55307
EAN 4016032455127



Wireless HDMI® Extender Switch, Sender 10x1, bis zu 30 m, Full HD 1080p, 5GHz

Mit der Wireless HDMI® Extender Sendeeinheit (DS-55307) lässt sich das HDMI® Extender-Set (DS-55306) auf bis zu 10 Sender erweitern und in ein drahtloses Präsentationssystem verwandeln. Die Bedienung und Installation hierbei ist kinderleicht. Echtes Plug & Play - Einstecken und los geht's. Bis zu 10 Teilnehmer (Sender) können ihre Inhalte auf einem HDMI®-Wiedergabegerät (Beamer, Monitor, TV) darstellen. Wechseln Sie schnell und einfach per Knopfdruck auf den gewünschten Sender um ihre Inhalte wiederzugeben. Die Sender können über den HDMI®-Anschluss Ihres Geräts mit Strom versorgt werden (> 500 mAh erforderlich), alternativ (zusätzlich) mit dem dem beliebigen Micro USB-Kabel über den USB-Anschluss ihres Notebooks, PCs, etc.

Erweitern Sie mit weiteren Sendeeinheiten (DS-55307) das Wireless HDMI® Extender Set (DS-55306) auf bis zu 10 Sender und verwandeln Sie es in ein drahtloses Präsentationssystem

- Übertragung von HDMI®-Signalen in einer maximalen Auflösung von 1080P / 60Hz
- HDMI® Version: 1.4
- HDCP: 1.4
- Übertragungsfrequenz: 5 GHz

- Übertragungsverzögerung unter 220 ms
- HDMI® Übertragungsrate: 10.2 Gbps
- Farbtiefe: 8 bit
- LED Aktivitäts- Und Konnektivitätsanzeige
- Display Data Channel (DCC): DCC 1
- Unterstützte Audioformate: LPCM
- Stromverbrauch: < 2,5W
- ABS-Gehäuse
- Betriebstemperatur: 0 - 60°C
- Abmessungen: L 8,9 x B 3,9 x H 1,5 cm
- Gewicht: 20 g
- Farbe: Schwarz
- KVM: nein
- PoE (Power over Ethernet): nein
- Reichweite: 30 m
- HDTV Auflösung max.: 1920 x 1080 Pixel, 60Hz
- HDTV Standard: Full HD

Lieferumfang

- 1x HDMI® Wireless Extender Sendeeinheit
- 1x Micro USB-Kabel, 1,0 m
- Bedienungsanleitung

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	50	6,50	43,00	33,00	38,00	53.922,00
Innen-VPE	1	0,13	12,00	8,40	7,70	776,16
Einzel-VPE	1	0,13	12,00	8,40	7,70	776,16
Netto einzeln ohne VP	1	0,01	12,00	8,40	7,70	776,16

Weitere Anwendungsbilder:

