

# DIGITUS 4K HDMI KVM Extender Set, HDBaseT™, 4K/30Hz

DS-55502  
EAN 4016032439905



## 4K HDMI KVM Extender Set, HDBaseT, UHD 4K\*2K@30Hz 70 m via Netzwerkkabel (Cat 5E, 6),

Das Digitus 4K HDMI KVM Extender Set besteht aus einer Sendeeinheit (lokaler Standort) sowie einer Empfängereinheit (entfernter Standort). Das HDMI-Signal kann über ein Netzwerkkabel (CAT 6) auf eine maximale Entfernung von 70 m verlängert werden (Full HD Video-Inhalte). 4K Video-Inhalte können auf bis 40 m verlängert werden bei Verwendung eines CAT 6 Netzwerkkabels. Die höchste unterstützte Video-Auflösung liegt bei 4K /30 Hz. Ebenso ermöglicht es den bequemen Zugriff auf einen Computer (Maus & Tastatur) über die USB-Ports an der Empfängereinheit. Es eignet sich perfekt für industrielle, gewerbliche sowie öffentliche Applikationen. Ebenso mitgeliefert werden zwei bidirektionale Infrarot-einheiten (Sender, Empfänger) über welche die Fernbedienung der angeschlossenen Eingangs-Quelle verwendet werden kann.

### Verlängert das HDMI-Signal auf bis zu 70 m und bietet die Möglichkeit der Steuerung von Tastatur und Maus über USB an der Empfängereinheit

- Verlängert Full HD Video-Inhalte auf bis zu 70 m mit einem CAT 6 Kabel
- Verlängert 4K Video-Inhalte auf bis zu 40 m mit einem CAT 6 Kabel
- Unterstützt KVM-Funktion - bequeme Steuerung vom Maus & Tastatur über USB an der Empfängereinheit
- Unterstützt 4K2K (30Hz), 4096 x 2160p Auflösung
- Verwendet HDBaseT™ Technologie
- Unterstützt CAT 5e, CAT 6, CAT 7 Netzwerkkabel
- Übertragungslängen (Full HD /1080p): 70 m (CAT 6), 60 m (CAT 5e)
- Übertragungslängen (4K / 30Hz): 40 m (CAT 6), 35 m (CAT 5e)

- Unterstützt HDCP 1.4
- Auflösungen: 4K (30 Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
- LED-Statusanzeige
- Unterstützt: 3D, HDTV
- Unterstützt komprimierte Audiosignale wie DTS Digital, Dolby Digital (einschließlich DTS-HD und Dolby True HD)
- Unterstützt unkomprimierte Audiosignale wie LPCM
- Gehäuse: Aluminium, Metall
- Kompakte Größe, einfache Handhabung sowie Installation
- Netzteil: DC 12V/2A
- Abmessungen (1x Einheit): L 9,95 x B 9,45 x H 2,6 cm
- Farbe: schwarz
- Videoausgang: HDMI
- KVM: ja
- PoE (Power over Ethernet): nein
- Reichweite: 40 m
- HDTV Auflösung max.: 4096 x 2160 Pixel, 30Hz
- HDTV Standard: Ultra HD 4K
- Kategorie: CAT 5e
- Kategorie: CAT 5e

### Lieferumfang

- 1x HDMI Extender Sendeeinheit
- 1x HDMI Extender Empfängereinheit
- 2x Netzteil: DC 12V/2A
- 1x IR Sendeeinheit
- 1x IR Empfängereinheit
- 1x Bedienungsanleitung

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	10	7,40	36,70	25,50	42,00	39.305,70
Innen-VPE	1	0,74	24,00	17,60	8,00	3.379,20
Einzel-VPE	1	0,74	24,00	17,60	8,00	3.379,20
Netto einzeln ohne VP	1	0,55	24,00	17,60	8,00	3.379,20

Weitere Anwendungsbilder:

