

DIGITUS 4K DisplayPort Repeater

DS-52900
EAN 4016032380429



DisplayPort Repeater bis zu 20 m (Full HD) bis zu 13 m (4K Auflösung), Metallgehäuse, EQ, LED

Sie möchten Ihr DisplayPort-Signal verlängern und das ohne Qualitätsverluste? Dann bietet der DisplayPort Verstärker die ideale Lösung. Der Verstärker verlängert Ihr DisplayPort Signal auf bis zu 20 Meter in Full HD Auflösung und bis zu 13 Meter in UHD 4K. Die 4K Unterstützung sorgt für eine brillante und exzellente Bildqualität. Zusätzlich kann mit Hilfe des integrierten Equalizers, die Bildschärfe manuell angepasst werden, sodass Sie jederzeit ein optimales Bild erhalten. Das kompakte Metallgehäuse sorgt zudem für eine dezente Platzierung und für eine exzellente Abschirmung.

Verlängert DisplayPort-Signale auf bis zu 20 Meter in Full HD und bis zu 13 Meter in UHD 4K Auflösung

- Verlängert das DisplayPort Signal auf bis zu 20 m
- Videoauflösung bis zu 4K (3840 x 2160) bei 60Hz
- Verlängerung des Signals um: 7 m @ 4K (3840 x 2160, 60Hz), 13 m @ 4K (3840 x 2160, 30Hz), 15 m @ WQXGA (2560 x 1600), 20 m @ Full HD (1920 x 1080)
- Eingang / Ausgang: DisplayPort

- Optionale Stromversorgung über USB, wenn die Stromversorgung über DisplayPort nicht ausreicht
- Kompatibel zu allen DisplayPort Versionen
- Integrierte LED-Aktivitätsanzeige
- Integrierter Equalizer zur manuellen Schärfeeinstellung
- Keine Software- oder Treiberinstallation notwendig
- Metallgehäuse für eine optimale Abschirmung
- Datenrate (max.): 21,6 Gbps
- Abmessungen: 12 x 80 x 50 cm
- Gewicht: 155 g
- Farbe: schwarz
- Videoausgang: DisplayPort
- KVM: nein
- PoE (Power over Ethernet): nein
- Reichweite: 20 m
- HDTV Auflösung max.: 3840 x 2160 Pixel, 60Hz
- HDTV Standard: Ultra HD 4K

Lieferumfang

- DisplayPort Repeater
- USB-Ladekabel (mini USB)
- Bedienungsanleitung

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	12	5,10	41,30	31,80	21,50	28.236,80
Innen-VPE	1	0,43	16,40	13,90	6,20	1.413,35
Einzel-VPE	1	0,43	16,40	13,90	6,20	1.413,35
Netto einzeln ohne VP	1	0,27	16,40	13,90	6,20	1.413,35

Weitere Anwendungsbilder:

