

Mobil

Canvio Basics

Noch einfacheres Speichern







4 2 1 500
TB TB TB GB

Color 

Mit SuperSpeed USB 3.2 Gen 1-Technologie lassen sich bis zu 4 TB an Daten ultraschnell auf die externen Festplatten der Canvio Basics-Reihe übertragen. Diese Geräte sind auf Microsoft Windows ausgelegt und erfordern daher bei Windows-Geräten keine Softwareinstallation – Sie können also sofort mit dem Sichern Ihrer wichtigsten Dateien beginnen. Ob am Schreibtisch oder unterwegs, das zeitlose Design mit mattem Finish sieht einfach immer gut aus. Dank Kompatibilität mit USB 2.0 können Sie auch ältere Hardware problemlos anschließen.



-  Externe 2,5"-Festplatte
-  Mattes Finish
-  USB 3.0-Anschluss (SuperSpeed)
-  Stromversorgung per USB-Anschluss

Handbuch


[Canvio-Basics_UM.pdf](#) 

Werkzeuge

[ToshibaStorageDiagnosticTool_1.30.8920.zip](#) 



Produktdaten



Eckdaten

Schnittstelle	USB 3.2 Gen 1 (USB 2.0-kompatibel)
Max. Übertragungsrate	~ 5,0 Gbit/s
Dateisystem	NTFS (MS Windows) Bei Mac OS Neuformatierung erforderlich
Stromversorgung	über USB-Anschluss (max. 900 mA)
Systemanforderungen	Formatiertes NTFS für Microsoft® Windows® 10, Windows® 8.1 Ein freier USB 3.2 Gen 1- oder USB 2.0-Anschluss Bei macOS v11.2 / v10.15 / v10.14 / v10.13 / v10.12 / OS X v10.11 ist eine Neuformatierung erforderlich.

Box Content

Packungsinhalt	Canvio Basics USB 3.2 Gen 1-Kabel (Typ A auf Micro-B) Benutzerhandbuch (auf der Festplatte vorinstalliert)
-----------------------	--

Maße

Gewicht	500 GB: 140 g 1 TB, 2 TB: 149 g 4 TB: 217,5 g
Abmessungen	500 GB, 1 TB, 2 TB: 78 x 109 x 14 mm 4 TB: 78 x 109 x 19,5 mm
Gehäuse	Matt

Produktauswahl

Teilenummer	Kapazität	Farbe
HDTB440EK3CA	4 TB	Schwarz
HDTB420EK3AA	2 TB	Schwarz
HDTB410EK3AA	1 TB	Schwarz
HDTB405EK3AA	500 GB	Schwarz

Logistische Informationen:

Abmessungen Verpackung	111 x 38 x 141 mm
Verpackungsgewicht (brutto)	500 GB, 1 TB, 2 TB: 246 g 4 TB: 307 g
Abmessungen Großpackung	123 x 205 x 165 mm
Gewicht Großpackung (brutto)	500 GB, 1 TB, 2 TB: 1,36 kg 4 TB: 1,67 kg
Einheiten pro Großpackung	5
Abmessungen Palette	1150 x 1150 x 130 mm
Palettengewicht (netto)	22 kg
Einheiten pro Palette	1350

Ansprechpartner

Toshiba Electronics Europe GmbH

Hansaallee 181
40549 Düsseldorf
Germany