

Kärcher SG 4/4 - Dampfreiniger - Kanister

Produktbeschreibung: Kärcher SG 4/4 - Dampfreiniger - Kanister

Gruppe: Staubsauger
 Hersteller: Kärcher
 Hersteller Artikel Nr: 1.092-104.0
 EAN: 4039784943117



Beschreibung:

Der SG 4/4 ist ein kompakter und robuster Dampfreiniger, der durch exzellente Leistung und zertifizierte Desinfektion überzeugt. Dank 4 bar Dampfdruck wird eine optimale Reinigungswirkung erzielt. Die stufenlose Dampfmenge regulierung und die VapoHydro-Funktion (stufenlose Regulierung der Dampfsättigung) ermöglichen eine perfekte Einstellung des Geräts auf die jeweilige Reinigungsaufgabe. Das 2-Tank-System ist permanent befüllbar und ermöglicht eine schnelle Aufheizzeit sowie unterbrechungsfreies Arbeiten. Auch die Temperaturanzeige hilft dabei optimale Reinigungsergebnisse zu erzielen. Das Gerät ist universell einsetzbar und reinigt ganz ohne Chemie.

Key Selling Points:

- Der Frischwassertank kann permanent befüllt werden, da Kessel und Tank voneinander getrennt sind
- Da immer nur ein Teil des Gesamtvolumens erhitzt wird, entsteht im Handumdrehen ein konstantes Dampfbild
- Dank VapoHydro kann die Dampfstärke stufenlos an die jeweilige Reinigungsaufgabe angepasst werden
- Neben dem Dampfdruck kann auch die Sättigung von Volldampf bis hin zu Heißwasser stufenlos justiert werden
- Speziell Kleinteile sind stets sicher verstaubt und gehen nicht verloren
- Hygienische Reinigung ohne Einsatz chemischer Substanzen
- Der Verzicht auf aggressive Reinigungsmittel schont den Anwender und die behandelten Oberflächen

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Kärcher SG 4/4 - Dampfreiniger - Kanister
Produkttyp	Dampfreiniger
Reinigertyp:	Kanister
Reinigungsmethode	Feucht
Spannung	220 - 240 V / 50/60 Hz
Max. Energieverbrauch	2300 W
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	32 cm x 47.5 cm x 27.5 cm
Gewicht	8 kg

What's in the Box:

- Kärcher SG 4/4
- Turbodüse, Dampfdüse, runde Bürste, Bodendüse, Punktstrahldüse, Polster-Düsenbürste, steam pipe (2x)