

OMEN by HP 15-en0471ng - 39.6 cm (15.6") - Ryzen 7 4800H - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch

Produktbeschreibung: OMEN by HP 15-en0471ng - Ryzen 7 4800H / 2.9 GHz - Win 10 Home 64-Bit - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe, TLC - 39.6 cm (15.6") IPS 1920 x 1080 (Full HD) @ 144 Hz - GF RTX 2060 / Radeon Graphics - Wi-Fi 5, Bluetooth - Mica Silver, eloxierter Tastaturrahmen, matte Ober- und Unterseite - kbd: Deutsch



Gruppe: Notebooks
 Hersteller: HP Inc.
 Hersteller Artikel Nr: 1F9G0EA#ABD
 EAN: 0195122317331

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	OMEN by HP 15-en0471ng - 39.6 cm (15.6") - Ryzen 7 4800H - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch
Produkttyp	Notebook
Betriebssystem	Win 10 Home 64-Bit - Englisch/Deutsch
Prozessor	AMD Ryzen 7 4800H / 2.9 GHz (4.2 GHz) / 8 MB Cache
Speicher	16 GB DDR4 (2 x 8 GB)
Speicherkapazität	512 GB SSD - NVMe, TLC
Optisches Laufwerk	Kein optisches Laufwerk
Bildschirm	39.6 cm (15.6") WLED 1920 x 1080 / Full HD @ 144 Hz
Grafik	NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon Graphics
Videospeicher	6 GB GDDR6 SDRAM
Eingabegerät	Imagepad
Tastatur	Deutsch
Tastatur Hinterbeleuchtung	Ja
Numerische Tastatur	Ja
Integrierte Webcam	Ja
Netzwerk	802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, Gigabit Ethernet
Batterie	6 Zellen - bis zu 7.75 Stunden
Besonderheiten	IR-Wärmesensor
Farbe	Mica Silver, eloxierter Tastaturrahmen, matte Ober- und Unterseite
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	35.79 cm x 23.97 cm x 2.25 cm
Gewicht	2.47 kg
Lokalisierung	Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver