




## PHG 18-45 Battery

Hohe Hecken ohne Leiter schneidet die Akku-Teleskop-Heckenschere PHG 18-45 Battery mit Verlängerungseinsatz. Der abwinkelbare Schneidkopf ermöglicht den Schnitt unterschiedlicher Konturen.



### 1 Verlängerungseinsatz

- Ermöglicht Schnitt hoher Hecken. Mit Schnellschraubverschlüssen und platzsparender Aufbewahrung.

### 2 Abwinkelbarer Schneidkopf

- Die 4 Stufen im Bereich von 115° ermöglichen den Schnitt unterschiedlicher Konturen.

### 3 Schnittgutkehrer

- Damit landet der Heckenschnitt nicht in, sondern praktischerweise vor der Hecke.

### 4 Sägefunktion

- Durch die integrierte Sägefunktion können auch dickere Äste geschnitten werden.



## PHG 18-45 Battery

- Akkubetrieben, Akku und Ladegerät als Sonderzubehör erhältlich
- Kompatibel mit der 18 V Kärcher Battery Power-Plattform
- Abwinkelbarer Schneidkopf

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	1.444-210.0	
<b>EAN-Code</b>	4054278547978	
<b>Schnittlänge</b>	cm	45
<b>Zahnabstand</b>	mm	18
<b>Schneidekopfwinkel</b>	°	115
<b>Schneidmessertyp</b>	gestanzte, diamantgeschliffen	
<b>Messergeschwindigkeit</b>	Schnitte/ min	2700
<b>Motortyp</b>	Bürstenmotor	
<b>Akkuplattform</b>	Battery Power	
<b>Akkuspannung</b>	V	18
<b>Leistung je Akkuladung *</b>	m	max. 250 (2,5 Ah) / max. 500 (5,0 Ah)
<b>Laufzeit je Akkuladung</b>	min	max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
<b>Gewicht ohne Zubehör</b>	kg	4,2
<b>Gewicht inkl. Verpackung</b>	kg	5,6
<b>Abmessungen (L x B x H)</b>	mm	2910 x 122 x 240

### Ausstattung

Sägefunktion	■
Führungsschutz	■
Messerschutz	■
Aufhängeöse	■
Schnittgutkehrer	■
Verlängerungseinsatz	■
Schultergurt	■

■ Im Lieferumfang enthalten. \* Heckenbreite: 1 m, horizontaler Schnitt

# PHG 18-45 BATTERY 1.444-210.0



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
<b>Akkus</b>									
Battery Power 18/25	1	2.445-034.0						18 V / 2,5 Ah Battery Power Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der Kärcher 18 V Battery Power Akkuplattform.	<input type="checkbox"/>
Battery Power 18/50	2	2.445-035.0						18 V / 5,0 Ah Battery Power Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der Kärcher 18 V Battery Power Akkuplattform.	<input type="checkbox"/>
<b>Ladegeräte</b>									
Schnellladegerät Battery Power 18 V	3	2.445-032.0						Das Schnellladegerät lädt den 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power Wechselakku in nur 44 Minuten zu 80 % auf und kann für alle Akkus der Kärcher 18 V Kärcher Battery Power Akkuplattform verwendet werden.	<input type="checkbox"/>
<b>Starterkit Akku und Ladegerät</b>									
Starter Kit Battery Power 18/25	4	2.445-062.0						Starter Kit Battery Power 18/25 inkl. 18 V/2,5 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology und 18-V-Schnellladegerät. Für alle Geräte der Kärcher 18-V-Akkuplattform.	<input type="checkbox"/>
Starter Kit Battery Power 18/50	5	2.445-063.0						Inkl. 18 V/5,0 Ah Battery Power-Wechselakku und 18-V-Schnellladegerät: das Starter Kit Battery Power 18/50 für den Einsatz in allen Geräten der Kärcher 18-V-Akkuplattform.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.